








Nur Einsatz dargestellt
view only insert



Weitere Kodierungen in Richtung "A":
further codings in direction "A":
3:1




Markierungspunkt
red dot




S21LOC - ---

empfohlene Abisolierlaenge
/recommended cable preparation



*) Darstellung nur Beispiel
Figure on only for example !



Technische Daten/Technical Data:

Werkstoffe/Materials:
Gehaeuse/Housing:

Cu-Legierung
/cu-alloy
Cu-Legierung
/cu-alloy
PEEK

Kontakte/Contacts:

Isolierkoerper/Insulation Body:

Oberflaechen/Surfaces:
Gehaeuse/Housing:

matt verchromt
matt chrome-plated
gal. Au

Kontakte/Contacts:

Schutzart/Protection class:
im gesteckten Zustand
/plugged condition

IP 50

KontaktØ/ContactØ:
Anschluß/Termination:
Loet/solder

Ø1.3 mm
0.5mm²
AWG 20

Pruefspannung/Test Voltage:

1.5 kV AC (SAE AS 13441)

Strombelastung/Current Load:
Einzelkontakte/single contacts:

12 A

Bei den hier dargestellten ODU-Steckverbindern handelt es sich nach
DIN EN 61984:2009 um Steckverbinder ohne Schaltleistung (COC) !
/the pictured ODU-connectors are in relation to DIN EN 61984:2009
connectors without switching capacity (COC) !

Knickschutzuelle separat bestellen
order cable bend relief separately

		Benennung/description: STECKER CPL.		Werkstoff: material: see BOM
Allgemeintoleranz/general tol.: DIN ISO 2768-mH Tolerierung / Tolerancing: DIN ISO 8015		CAD-Nr.: design-ID: 00043987		Maßstab: scale: 4:1
Status/state: Approved		Version: revision: A		Format: size: A3
Erstellt/prepared	12.10.2009	dscholz	S21L_C - P03MPHO - __OS	
Geaendert/revised	08.11.2018	cbrey		
Freigabe/released	16.05.2019	rtrager	S21LOC - P03MPHO - __OS	
ODU-MUEHL DORF	Datum/date	Name/name		
		Ursprung/origin.: S21LOC - P03MPHO - __OS	Einheit: dim.: mm	
			Bl.: sheet: 1	