


Fuer diese Unterlage behalten wir uns alle Rechte vor, auch fuer den Fall der Patentierung oder Gebrauchsmusteranmeldung. Sie darf ohne unsere vorherige schriftliche Zustimmung weder vervielfaeltigt noch sonstwie benutzt, noch Dritten zugaenglich gemacht werden.

Nur rol gestempelte oder auf Laufrarte gedruckte Dokumente unterliegen dem Aenderungsdienst und sind zur Fertigung freigegeben. Only red stamped or on potcard printed documents are managed. These documents are approved for production.


All Rights reserved, including possible patents or trademarks. Documents shall not be provided to a third party or duplicated in any form without prior written permission.

CAD: Creo Parametric




weitere Kodierungen in Richtung "A":
further codings in direction "A":
nur Gehaeuse dargestellt! / view only housing!


2:1




G81LAC - ---




G81LCC - ---



G81LFC - ---




Nur Einsatz dargestellt!
view only insert!



Montagebohrung
Panel Cut-out

4:1



Technische Daten/Technical Data:

Werkstoffe/Materials:
Gehaeuse/Housing:

Cu-Legierung
/cu-alloy

Kontakte/Contacts:

Cu-Legierung
/cu-alloy

Isolierkoerper/Insulation Body:

PEEK

Oberflaechen/Surfaces:
Gehaeuse/Housing:

matt verchromt
matt chrome-plated
gal. Au

Kontakte/Contacts:

Schutzart/Protection class:
zum Endgeraet
/to device

IP 68

KontaktØ/ContactØ:
Anschluß/Termination:
Loet/solder

Ø0.5 mm
0.08mm²
AWG 28

Pruefspannung/Test Voltage:


1.0 kV AC (SAE AS 13441)

Strombelastung/Current Load:
Einzelkontakte/single contacts:

4 A

**Steckschlüssel fuer Nutmutter
Nutdriver for slotted mounting nut
700.098.001.000.000**

Bei den hier dargestellten ODU-Steckverbindern handelt es sich nach DIN EN 61984:2009 um Steckverbinder ohne Schaltleistung (COC) !
/the pictured ODU-connectors are in relation to DIN EN 61984:2009 connectors without switching capacity (COC) !



2:1

		Benennung/description: Geraeteteil cpl.		Werkstoff: material: see BOM	
Allgemeintoleranz/general tol.: DIN ISO 2768-mH Tolerierung / Tolerancing: DIN ISO 8015		CAD-Nr.: design-ID: 00031590		Maßstab: scale: 5:1	
Status/state: Approved		Version: revision: A		Format: size: A3	
Erstellt/prepared 05.04.2006 alengmueller		Teile-ID: part-ID:		Einheit: dim.: mm	
Geaendert/revised 24.06.2019 tschroedl		Oxaion-Nr.: G81L_C-P10LCC0-0000		Bl.: sheet: 1	
Freigabe/released 26.06.2019 rtrager		Ursprung/origin.: G81LOC-P10LCC0-0000			
ODU-MUEHLDORF Datum/date		Name/name			