








LOC	DIST	P	CYR	REVISIONS		
				ÄNDERUNGEN DESCRIPTION BESCHREIBUNG	DATE	DWN
FM	-					APVD
PROJECT NR.:						
		A		neue Zeichnung	23SEP2004	GRD
		A1		Toleranzwerte geändert	07OCT2010	CLA
		A2		DRAWING UPDATE (TE Connectivity)	30JAN2013	GB
		A3		MOLDED SUPPLIER-MARK AND TE ORDER-NO.	08MAY2013	GB


NOTES:
Bemerkungen:

- ONLY THE GERMAN LANGUAGE VERSION IS AUTHORITATIVE
Massgebend ist nur der deutsche Text
- FUNCTIONAL MEASUREMENTS MARKED WITH  ARE DOCUMENTED
IN THE EMPB. NOT MARKED MEASUREMENTS ARE MEASURED, BUT NOT
DOCUMENTED IN THE EMPB. DEVIATIONS HAVE TO BE CORRECTED.
Funktionsbestimmende Masse, die mit  gekennzeichnet sind,
werden im EMPB dokumentiert. Nicht gekennzeichnete Masse werden
ebenfalls ausgemessen, aber nicht im EMPB dokumentiert. Abweichungen
sind zu korrigieren.
- USEABLE CONTACTS AMP MCP 2.8
SEE TE Connectivity NO. 1355036, SINGLE WIRE SEAL-VERSION
Zu verwendende Kontakte AMP MCP 2.8
siehe TE Connectivity Zeichnung 1355036, Einzeldichtungsausführung
- MAX. WIRE SIZE RANGE 2.5mm² FLR PERMITTED
QUANTITY SEE WIRE HARNESS DRAWING
FOR PERMISSIBLE CURRENT CARRYING CAPACITY OF THE SINGLE CONTACT
SEE CONTACT SPECIFICATION NO. 108-18513-1
max. zulaessiger Leitungsquerschnitt 2.5mm² FLR,
die Stückzahl ist im Leitungssatz festgelegt
die zulaessige Strombelastbarkeit für die einzelnen Kontakte ist
der Kontakt-Spezifikation 108-18513-0 zu entnehmen
- SUPPLIER-MARK
Lieferantenkennzeichnung
- SPACE OF ACTIVITY
Betaetigungsfreiraum
- SUPPLY CONDITION: LOCKING PLATE IN PRELOCKED POSITION
Auslieferungszustand: Zweite Kontaktsicherung in Vorraststellung
- WARPAGE PERMITTED TO MAX. -0.5 MM
Verzug zulaessig bis max. -0.5 mm
- TE Connectivity ORDER-NO.
TE Connectivity Bestell-Nr.
- ACCORDING TO INTERFACE-DRAWING
SEE TE Connectivity NO. 114-18251-011
Passend zu Schnittstellen-Zeichnung
siehe TE Connectivity-Nr. 114-18251-011





CODING A AS SHOWN
Kodierung A wie gezeichnet

3-1718628-2	C	Buchsengehäuse 4pol. Socket Housing 4pos.	II	A	1 Dichtung SEALING	MVQ-30	natur NATURE	3
2-1718628-2	B	Buchsengehäuse 4pol. Socket Housing 4pos.		A	1 2. Kontaktsicherung RETAINER	PA46-GF15	blau/BLEU øhnl./SIM. RAL 5012	2
1-1718628-2	A	Buchsengehäuse 4pol. Socket Housing 4pos.		A	1 Buchsengehäuse SOCKETHOUSING	PA46-GF30	schwarz/BLACK øhnl./SIM. RAL 9011	1
3-1718628-1	C	Buchsengehäuse 4pol. Socket Housing 4pos.	I	A	1 Dichtung SEALING	MVQ-30	natur NATURE	3
2-1718628-1	B	Buchsengehäuse 4pol. Socket Housing 4pos.		A	1 2. Kontaktsicherung RETAINER	PA46-GF15	schwarz/BLACK øhnl./SIM. RAL 9011	2
1-1718628-1	A	Buchsengehäuse 4pol. Socket Housing 4pos.		A	1 Buchsengehäuse SOCKETHOUSING	PA46-GF30	schwarz/BLACK øhnl./SIM. RAL 9011	1
TE- Bestell.-Nr. ORDER-NO.	COD	Benennung TITLE	VAR	REV	QTY	Benennung TITLE	Werkstoff MATERIAL	Pos. ITEM

LOCKING PLATE IN END POSITION
2. Kontaktsicherung in Endraststellung



3D VIEW
3D Ansicht
1:1



THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT. DIESES ZEICHNUNGSDOKUMENT WIRD DURCH AMP INTEGRATED CONTROLLED. ÄNDERUNGEN, DIE SICH FÜR DEN VERKEHR MITTELS DER VERFAHREN DIE KONTROLLE DER VERFAHREN FÜR DEN VERKEHR MITTELS DER VERFAHREN		DWN G. Roth	23SEP2004	 TE Connectivity	
DIMENSIONS: MASSENHEITEN: mm		CHK A. Schrebel	23SEP2004		
TOLERANCES: TOLERANZEN: mm		APVD J. Woller	02FEB2005	NAME SOCKET HOUSING 4POS. ASSY Buchsengehäuse, 4pol. Assy AMP MCP 2.8	
MATERIAL -		PRODUCT SPEC PRODUCT SPEC 108-18981		SIZE A1	
WEIGHT GEWICHT 11 g		DRAWING NO. ZEICHNUNG-NR. 1718628		RESTRICTED TO NUR FÜR -	
CUSTOMER DRAWING		/KUNDENZEICHNUNG		SCALE MASSSTAB 5:1	
				SHEET BLATT 1	
				OF VON 1	
				REV A3	