

Für diese Unterlage behalten wir uns alle Rechte vor, auch für den Fall der Patentverletzung oder Gebrauchsmusterinfraktion. Sie darf ohne unsere vorherige schriftliche Zustimmung weder vervielfältigt noch sonstwie benutzt, nach Dritten zugänglich gemacht werden.





Nur rot gestempelte oder auf Laufkarte gedruckte Dokumente unterliegen dem Änderungsdienst und sind zur Fertigung freigegeben. Only red stamped or on jobcard printed documents are managed. These documents are approved for production.

All Rights reserved, including possible patents or trademarks. Documents shall not be provided to a third party or duplicated in any form without prior written permission.


CAD: Pro/ENGINEER

1 2 3 4 5 6 7 8


Nur Einsatz dargestellt !
view only insert !




empfohlene Abisolierlänge/
recommended Cable Preparation




Ansichten für Kodierung in Richtung A
view of codings in direction A
Darstellung nur Gehäuse
view only housing



S10LAC-...



S10LCC-...



S10LFC-...

*) Darstellung nur Beispiel !
Figure on only for example !

Technische Daten/Technical Data:

Werkstoffe/Materials:
Gehäuse/Housing:

Cu-Legierung
/Cu-alloy

Kontakte/Contacts:

Cu-Legierung
/Cu-alloy

Isolierkörper/Insulation Body:

PEEK

Oberflächen/Surfaces:
Gehäuse/Housing

matt verchromt
matt chrome-plated
gal. Au

Kontakte/Contacts:

Schutzart im gesteckten Zustand: IP 50
/Protection Class in mated
condition

KontaktØ /ContactØ:
Anschluß/Termination:
Löt/Solder

Ø 0.5 mm
0.08mm²
AWG 28

Prüfspannung/Test Voltage:

0.9 kV AC (SAE AS13441)


Strombelastung/Current Load:

5 A

Einzelkontakte/single contacts

Bei allen hier dargestellten Steckverbindern
handelt es sich nach DIN EN 61984:2009
um Steckverbinder ohne Schaltleistung (COC) !

All shown connectors are according
to DIN EN 61984:2009
connectors without breaking capacity (COC)!



>1.5 - 2.2	S10L.C-P06MCC0-2200
>2.0 - 3.2	S10L.C-P06MCC0-3200
>3.0 - 4.2	S10L.C-P06MCC0-4200
>4.0 - 5.2	S10L.C-P06MCC0-5200
>5.0 - 5.6	S10L.C-P06MCC0-5600
KabelØ / CabelØ	Artikel Nr. part number

				Allgemeintoleranzen nach DIN ISO 2768-mK Tolerierung nach DIN ISO 8015		Rohteil: hierzu Stückliste		Rahgew.: PE-Modell-Nr.:	
				2014		Name		CAD-Nr.: 00038616	
				Bearb.		19.05.		Bl.:	
				Gepr.		D.Scholz		Benennung:	
				Norm.				Stecker cpl.	
								Maßstab:	
								5:1	
								Zeichnungs Nr.:	
								S10L.C-P06MCC0-..00	
								Vervielf. Pause	
								Ersatz für: S10LOC-P06MCC0-..00 v.20.05.08	
								Nr.	