


Fuer diese Unterlage behalten wir uns alle Rechte vor, auch fuer den Fall der Patentierung oder Gebrauchsmusteranmeldung. Sie darf ohne unsere vorherige schriftliche Zustimmung weder vervielfaeltigt noch sonstwie benutzt, noch Dritten zugaenglich gemacht werden.

Nur rol gestempelte oder auf Laufkarte gedruckte Dokumente unterliegen dem Aenderungsdienst und sind zur Fertigung freigegeben. Only red stamped or on jobcard printed documents are managed. These documents are approved for production.


All Rights reserved, including possible patents or trademarks. Documents shall not be provided to a third party or duplicated in any form without prior written permission.

CAD: Creo Parametric



K30F1C- ---

Ansicht der Kodierung in Richtung "A" !
view of coding in direction "A" !




K30F2C- ---


Technische Daten/Technical Data:

Werkstoffe/Materials:	
Gehaeuse/Housing:	Cu-Legierung /cu-alloy
Kontakte/Contacts:	Cu-Legierung /cu-alloy
Isolierkoerper/Insulation Body:	PEEK
Oberflaechen/Surfaces:	matt verchromt matt chrome-plated
Gehaeuse/Housing:	gal. Au
Kontakte/Contacts:	
Schutzart/Protection class:	IP 68
im gesteckten Zustand /plugged condition	



Anzugsdrehmoment: 0.6 Nm
torque value:



Nur Einsatz dargestellt
view only insert



empfohlene Abisolierlaenge
/recommended cable preparation



2:1

*) Darstellung nur Beispiel
figure on only for example

**) Scheibe nur bei Kabel-Ø ≤ 3.5mm
washer only at cable-Ø ≤ 3.5mm

K30F_C-P03LJG0-5000	> 4.5 - 5.0 mm
K30F_C-P03LJG0-4500	> 4.0 - 4.5 mm
K30F_C-P03LJG0-4000	> 3.5 - 4.0 mm
K30F_C-P03LJG0-3500	> 3.0 - 3.5 mm
K30F_C-P03LJG0-3000	> 2.5 - 3.0 mm
K30F_C-P03LJG0-2500	> 2.0 - 2.5 mm
K30F_C-P03LJG0-2000	> 1.5 - 2.0 mm
Oxaion-ID	KabelØ cableØ

		Benennung/description: Kabelteil cpl.		Werkstoff: material: see BOM
Allgemeintoleranz/general tol.: DIN ISO 2768-mH Tolerierung / Tolerancing: DIN ISO 8015		CAD-Nr.: design-ID: 00147406		Maßstab: scale: 5:1
Status/state: Approved		Version: revision: -		Format: size: A3
Erstellt/prepared	06.09.2018	tschroedl	Teile-ID: part-ID:	Einheit: dim.: mm
Geaendert/revised	06.09.2018	tschroedl	Oxaion-Nr.:	Bl.: sheet: 1
Freigabe/released	11.09.2018	srueckerl	K30F_C-P03LJG0-__00	
ODU-MUEHLDOERF	Datum/date	Name/name	Ursprung/origin.:	

Bei den hier dargestellten ODU-Steckverbindern handelt es sich nach DIN EN 61984:2009 um Steckverbinder ohne Schaltleistung (COC) !
/the pictured ODU-connectors are in relation to DIN EN 61984:2009 connectors without switching capacity (COC) !