


Fuer diese Unterlage behalten wir uns alle Rechte vor, auch fuer den Fall der Patenterteilung oder Gebrauchsmustererteilung. Sie darf ohne unsere vorherige schriftliche Zustimmung weder vervielfaeltigt noch sonstwie benutzt, noch Dritten zugaenglich gemacht werden.


Nur rol gestempelte oder auf Laufkarte gedruckte Dokumente unterliegen dem Aenderungsdienst und sind zur Fertigung freigegeben. Only red stamped or on jobcard printed documents are managed. These documents are approved for production.

All Rights reserved, including possible patents or trademarks. Documents shall not be provided to a third party or duplicated in any form without prior written permission.


CAD: Creo Parametric



GA1M0_----




Nur Einsatz dargestellt
view only insert




Montagebohrung
panel cut-out

Steckmarkierung
Keying Indication



Weitere Kodierungen in Richtung "A" (Nur Gehaeuse dargestellt!)
/further codings in direction "A" (view only housing!)
M2:1



Technische Daten/Technical Data:

Werkstoffe/Materials:

Gehaeuse/Housing:

Kontakte/Contacts:

Isolierkoerper/Insulation Body:

Oberflaechen/Surfaces:

Kontakte/Contacts:

Schutzart/Protection class:
im gesteckten Zustand
/plugged condition

Schutzart zum Endgeraet:
/Protection Class to the panel

Siehe Tabelle
/see table

Cu-Legierung
/cu alloy

PEEK

gal. Au

IP 64 gesteckt mit S41MA_-
IP 64 mated with S41MA_-
IP 67 gesteckt mit A51MA_-
IP 67 mated with A51MA_-

IP 68

KontaktØ/ContactØ:

Anschluß/Termination:

Loet/solder

Pruefspannung/Test Voltage:

Strombelastung/Current Load:

Einzelkontakte/single contacts:

7 polig / 7 position:

(IEC 512-3 / VDE 0298 T4)

Ø0.7 mm

0.38mm²


AWG 22

1.35 kV DC (SAE AS 13441)

7.5 A

4.9 A

Bei den hier dargestellten ODU-Steckverbindern handelt es sich nach DIN EN 61984:2009 um Steckverbinder ohne Schaltleistung (COC) !
/the pictured ODU-connectors are in relation to DIN EN 61984:2009 connectors without switching capacity (COC) !



		Benennung/description: Geraeteteil cpl.		Werkstoff: material: see BOM	
Allgemeintoleranz/general tol.: DIN ISO 2768-mH Tolerierung / Tolerancing: DIN ISO 8015		CAD-Nr.: design-ID: 00201744		Maßstab: scale: 3:1	
Status/state: Approved		Version: revision: -		Format: size: A3	
Erstellt/prepared 22.04.2021 sfischer		Teile-ID: part-ID:		Einheit: dim.: mm	
Geaendert/revised 22.04.2021 sfischer		Oxaion-Nr.: GA1M_-P07LFG0-0000		Bl.: sheet: 1	
Freigabe/released 27.04.2021 rtrager		Ursprung/origin.:			
ODU-MUEHLDOERF		Datum/date		Name/name	