




Für diese Unterlage behalten wir uns alle Rechte vor, auch für den Fall der Patentverletzung oder Gebrauchsmusterinfraktion. Sie darf ohne unsere vorherige schriftliche Zustimmung weder vervielfältigt noch sonstwie benutzt, nach Dritten zugänglich gemacht werden.



Nur rot gestempelte oder auf Laufkarte gedruckte Dokumente unterliegen dem Änderungsdienst und sind zur Fertigung freigegeben. Only red stamped or on jobcard printed documents are managed. These documents are approved for production.

All Rights reserved, including possible patents or trademarks. Documents shall not be provided to a third party or duplicated in any form without prior written permission.

CAD: Pro/ENGINEER



Montagebohrung Panel Cutout



M 2:1

Technische Daten/Technical Data:

Werkstoffe/Materials: PSU grau
Gehäuse/Housing: PSU grey
Kontakte/Contacts: Cu-Legierung
Isolierkörper/Insulation Body: /Cu-alloy PEEK

Oberflächen/Surfaces: gal. Au
Gehäuse/Housing

Kontakte/Contacts: gal. Au

Schutzart im gesteckten Zustand: IP 50
/Protection Class in mated condition

KontaktØ /ContactØ: Ø 0.7 mm
Anschluß/Termination: 0.15mm²
Löt/Solder: AWG 26

Prüfspannung/Test Voltage: 1.6 kV DC (SAE AS 13441)

Strombelastung/Current Load: 7 A
Einzelkontakte/single contacts: 4.55 A
(IEC 512-3 / VDE 0298 T4)

G11M07-P07LFD0-0020	rot / red
G11M07-P07LFD0-0030	weiß / white
G11M07-P07LFD0-0040	gelb / yellow
G11M07-P07LFD0-0050	grün / green
G11M07-P07LFD0-0060	blau / blue
G11M07-P07LFD0-0070	grau / grey
G11M07-P07LFD0-0080	schwarz / black
Artikelnummer Partnumber	Farbe Frontring Colour Frontring

				Maße ohne Toleranzangabe nach mittel DIN ISO 2768		Rohteil:		Rohgew.:	PE-Modell-Nr.:	
				2002	Tag	Name	Benennung: Geräteteil Receptacle	CAD-Nr.:	00021679	Bl.:
				Bearb.	08.11.	Braun F.		Vervielf. Pause		
				Gepr.						
				Norm.						
				 otto dunkel gmbh			Zeichnungs Nr.:		G11M07-P07LFD0-00.0	
Änd- zust.	Änd.-Mitt.	Datum	Name				Ersatz für:		Nr.:	