






Notes

- 1 Material: Housing: aluminium diecasting alloy
- 2 Surface: grey
chromital TCP passivation + Varnisch black
- 3 Varnish on the inside not necessarily
- 4 Verpackung: 5 Stück
- 5 Verpackung: 50 Stück

Bemerkungen

- 1 Material: Gehäuse: Alu-Druckguß-Legierung
- 2 Oberfläche: grau
chromitAL TCP passivation + Lackierung schwarz
- 3 Lackierung im Gehäuseinnere ist nicht notwendig
- 4 Packaging: 5 pieces
- 5 Packaging: 50 pieces

OBSOLETE										90																																		
OBSOLETE										1										3																								
1										Sockelgehäuse HIP-K.6/16					aluminium/ALU					HC					black/schwarz					6					ohne Logo / Bohrung					5				
	1									Sockelgehäuse HIP-K.6/16					aluminium/ALU					HC					black/schwarz					5					Sonder/special					5				
		1								Sockelgehäuse EMV-K.6/16					aluminium/ALU					SEE NOTE 2					black/schwarz					4					Sonder/special					5				
			1							Sockelgehäuse EMV-K.6/16					aluminium/ALU					SEE NOTE 2					black/schwarz					3										4				
				1						Sockelgehäuse EMV-K.6/16					aluminium/ALU					SEE NOTE 2					black/schwarz					2										4				
					1					Sockelgehäuse EMV.6/16					aluminium/ALU										grey/grau					1										4				
0-6	0-5	0-4	0-3	0-2	0-1	DESCRIPTION / BENENNUNG					MATERIAL					SURFACE / OBERFLÄCHE					COLOR / FARBE					ITEM NO. POS.					NOTES / BEMERKUNGEN													
EMV-K.6/16.SG-N										THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT. DIESE ZEICHNUNG IST EIN KONTROLLIERTES DOKUMENT.										DWN Schneider 03.09.01					TE Connectivity Surface mounted housing side entry EMV Sockelgehaeuse EMV.6/16.SG.2.M32.G																			
HIP-K.6/16.SG.2.M25.G-WE										DIMENSIONS: MASSEINHEITEN: mm					TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: ALLGEMEINTOLERANZEN					CHK Schweiger 03.09.01																								
EMV-K.6/16.SG.2.M25.G-WE															0 PLC ± 1 PLC ± 2 PLC ± 3 PLC ± 4 PLC ± ANGLES / WINKEL ± -					APVD -																								
EMV-K.6/16.SG.1.M25.G															22. ISO 9015 22. ISO 9015 22. ISO 9015					PRODUCT SPEC PRODUKTSPEZ. -																								
EMV-K.6/16.SG.2.M32.G										MATERIAL					FINISH/OBERFLAECH/FARBE					APPLICATION SPEC VERARBEITUNGSSPEZ. -					SIZE					CAGE CODE					DRAWING NO. ZEICHNUNGS-NR.					RESTRICTED TO NUR FÜR				
EMV.6/16.SG.2.M32.G																				WEIGHT GEWICHT					A3					00779					C=1106415					-				
ORDERING TEXT / BESTELLTEXT																				CUSTOMER DRAWING/KUNDENZEICHNUNG										SCALE MASSSTAB 1:1					SHEET BLATT 1 OF 1					REV A8				