








Montagebohrung Panel Cutout

Steckmarkierung
Keying Indication



M 2:1

Technische Daten/Technical Data:

Werkstoffe/Materials: PSU grau
Gehäuse/Housing: PSU grey
Kontakte/Contacts: Cu-Legierung
Isolierkörper/Insulation Body: /Cu-alloy PEEK

Oberflächen/Surfaces: gal. Au
Gehäuse/Housing

Kontakte/Contacts: gal. Au

Schutzart im gesteckten Zustand: IP 50
/Protection Class in mated condition

KontaktØ /ContactØ: Ø 0.7 mm
Anschluß/Termination: 0.15mm²
Löt/Solder: AWG 26

Prüfspannung/Test Voltage: 1.6 kV DC (SAE AS 13441)

Strombelastung/Current Load: 7 A
Einzelkontakte/single contacts: 4.55 A
6-polig / 6-pos.: (IEC 512-3 / VDE 0298 T4)

G51MC7-P06LFD0-0020	rot / red
G51MC7-P06LFD0-0030	weiß / white
G51MC7-P06LFD0-0040	gelb / yellow
G51MC7-P06LFD0-0050	grün / green
G51MC7-P06LFD0-0060	blau / blue
G51MC7-P06LFD0-0070	grau / grey
G51MC7-P06LFD0-0080	schwarz / black

Artikelnummer Partnumber	Farbe Frontring Colour Frontring
-----------------------------	-------------------------------------

				Maße ohne Toleranzangabe nach mittel DIN ISO 2768			Rohteil:			Rohgew.:		PE-Modell-Nr.: 00021808	
										CAD-Nr.: 00028348		Bl.:	
				2005	Tag	Name	Benennung: Geräteteil Receptacle					Maßstab:	
				Bearb.	14.02.	Hüning Kai						Vervielf. Pause	
				Gepr.									
				Norm.									
				 otto dunkel gmbh			Zeichnungs Nr.: G51MC7-P06LFD0-00.0					Nr.	
Änd-zust.	Äend.-Mitt	Datum	Name				Ersatz für:						