






K11F1C - _ _ _




K11F2C - _ _ _


Anzugsdrehmoment: 1.0 Nm
torque value



Nur Einsatz dargestellt
view only insert



empfohlene Abisolierlaenge
/recommended cable preparation




*) Darstellung nur Beispiel
figure on only for example

Technische Daten/Technical Data:

Werkstoffe/Materials:	
Gehaeuse/Housing:	Cu-Legierung /cu-alloy
Kontakte/Contacts:	Cu-Legierung /cu-alloy
Isolierkoerper/Insulation Body:	PEEK
Oberflaechen/Surfaces:	matt verchromt matt chrome-plated
Gehaeuse/Housing:	gal. Au
Kontakte/Contacts:	
Schutzart/Protection class:	IP 50
im gesteckten Zustand /plugged condition	

KontaktØ/ContactØ:	Ø0.5 mm
Anschluß/Termination:	0.08mm ²
Loet/solder	AWG 28
Pruefspannung/Test Voltage:	1.1 kV AC (SAE AS 13441)
Strombelastung/Current Load:	
Einzelkontakte/single contacts:	4 A



1:1

Bei den hier dargestellten ODU-Steckverbindern handelt es sich nach DIN EN 61984:2009 um Steckverbinder ohne Schaltleistung (COC) !
/the pictured ODU-connectors are in relation to DIN EN 61984:2009 connectors without switching capacity (COC) !

Allgemeintoleranz/general tol.: DIN ISO 2768-mH Tolerierung / Tolerancing: DIN ISO 8015		Benennung/description: KABELTEIL CPL.		Werkstoff: material: see BOM
Status/state:	Approved	Version: revision:	-	Maßstab: scale: 4:1
Erstellt/prepared	28.06.2018	cbrey	CAD-Nr.: design-ID:	Format: size: A3
Geaendert/revised	28.06.2018	cbrey	Teile-ID: part-ID:	Einheit: dim.: mm
Freigabe/released	29.06.2018	rtrager	Oxaion-Nr.: K11F_C-P12LCC0-__00	Bl.: sheet: 1
ODU-MUEHLDOERF	Datum/date	Name/name	Ursprung/origin.:	