




标 记 MARK	ECN编号/变更内容 ECN NO/DEFINITION	修 改 REVISE	日 期 DATE	核 准 APPROVE

NOTES

- MATERIAL:
 - 1.1. HOUSING: PBT ,COLOR IS BLUE;
 - 1.2. CONTACT: BRASS (H65 T=0.20&0.25mm);
 - 1.3. SHELL: COLD ROLLED IRON (SPCC T=0.30mm);
- ELECTRICAL:
 - 4.1. VOLTAGE RATING: 30V DC ;
 - 4.2. CURRENT RATING: 1.5A ;
 - 4.3. CONTACT RESISTANCE: 30MILLIOHMS MAX.;
 - 4.4. WITHSTAND VOLTAGE: 100V AC RMS 50(60)Hz,1MIN.;
 - 4.5. INSULATION RESISTANCE: 100MEGOHMS MIN @500V DC;
- MECHANICAL:
 - 5.1. MATING FORCE: 35N MAX.;
 - 5.2. UNMATING FORCE: 5~35N ;
 - 5.3. OPERATING LIFE: 1500 CYCLES MIN.;
- PLATING:
 - 6.1. TERMINAL:
 - NI PLATING OVER ALL,
 - Tin PLATING ON SOLDER AREA,
 - Au 1U" ON CONTACT AREA;
 - 6.2. SHELL: NI PLATING OVER ALL;
- ENVIRONMENTAL:
 - 7.1. STORAGE TEMPERATURE RANGE: -40°C~+85°C
 - 7.2. OPERATION TEMPERATURE RANGE: -25°C~+70°C;
- SaltSprayTest: 24H(Excluding riveted bends)

3	外壳	铁	镀镍	
2	接触	铜	镀金	
1	基座	PBT	蓝色	
序号	品 名	材 质	电镀/颜色	备 注



深圳市虹成电子有限公司

品 名 TITLE		USB座	
料 号 PART NO		HC-USB3. 0-L168-ZP	
UNLESS OTHERWISE, GENERAL TOLERANCE:		比 列 SCALE	1:1
X. xxx ±0.10 X. xx ±0.20 X. x ±0.30		单 位 UNIT	MM
ANGULAR: X. xx° ±1° X. x° ±3° X. ° ±5°		张 数 PART NO	1 OF 1
		版 本 REV	A
		制 图 DRAW	AhYe
		审 核 CHECKED	夏操云
		批 准 APPROVE	赵亮亮

