


Fuer diese Unterlage behalten wir uns alle Rechte vor, auch fuer den Fall der Patenterteilung oder Gebrauchsmustererteilung. Sie darf ohne unsere vorherige schriftliche Zustimmung weder vervielfaeltigt noch sonstwie benutzt, noch Dritten zugaenglich gemacht werden.


Nur rol gestempelte oder auf Laufrarte gedruckte Dokumente unterliegen dem Knderungsdienst und sind zur Fertigung freigegeben. Only red stamped or on potcard printed documents are managed. These documents are approved for production.

All Rights reserved, including possible patents or trademarks. Documents shall not be provided to a third party or duplicated in any form without prior written permission.


CAD: Creo Parametric



G60L0_--_---




Montagebohrung
Panel cut out




Weitere Kodierungen in Richtung "A":


(Nur Gehaeuse dargestellt)
further codings in direction "A":
(view only housing)
3:1



G60LA_--_---





G60LC_--_---



G60LF_--_---

Geeignet fuer Automotive Ethernet / suitable for Automotive Ethernet

empfohlene Abisolierlaenge /recommended cable preparation



*) Darstellung nur Beispiel
figure on only for example

Technische Daten/Technical Data:

Werkstoffe/Materials:
Gehaeuse/Housing:

Cu-Legierung
/cu-alloy
Cu-Legierung
/cu-alloy
PMP

Kontakte/Contacts:

Isolierkoerper/Insulation Body:

Oberflaechen/Surfaces:
Gehaeuse/Housing:

Kontakte/Contacts:

Schutzart/Protection class:
im gesteckten Zustand
/plugged condition

Siehe Tabelle
see table
gal. Au

IP 50

KontaktØ/ContactØ:
Anschluß/Termination:
Loet/solder

Ø0.7 mm
0.38mm²
AWG 22

Pruefspannung/Test Voltage:

0.9 kV AC (SAE AS 13441)

Strombelastung/Current Load:
Einzelkontakte/single contacts:

7.5 A

Bei den hier dargestellten ODU-Steckverbindern handelt es sich nach DIN EN 61984:2009 um Steckverbinder ohne Schaltleistung (COC) !
/the pictured ODU-connectors are in relation to DIN EN 61984:2009 connectors without switching capacity (COC) !

G60L_C-MD2LFG9-__00	matt verchromt /matt chrome plated
G60L_S-MD2LFG9-__00	schwarz verchromt /black chome plated
Oxaion-ID	Oberfl. Gehaeuse /surface housing

G60L__-MD2LFG9-5600	> 5.0 - 5.6 mm
G60L__-MD2LFG9-5200	> 4.0 - 5.2 mm
G60L__-MD2LFG9-4200	> 3.0 - 4.2 mm
G60L__-MD2LFG9-3200	> 2.0 - 3.2 mm
G60L__-MD2LFG9-2200	> 1.5 - 2.2 mm
Oxaion-ID	KabelØ cableØ

Allgemeintoleranz/general tol.: DIN ISO 2768-mH Tolerierung / Tolerancing: DIN ISO 8015		Benennung/description: Gerateteil cpl.		Werkstoff: material: see BOM
Status/state: Approved		Version: revision: -		Maßstab: scale: 4:1
Erstellt/prepared	03.09.2020	sfischer		Format: size: A3
Geaendert/revised	03.09.2020	sfischer		Einheit: dim.: mm
Freigabe/released	03.09.2020	rtrager		Bl.: sheet: 1
ODU-MUEHLDOERF	Datum/date	Name/name	Ursprung/origin.: G60L__-MD2LFG9-__00	