



标记 MARK	ECN编号/变更内容 ECN NO/DEFINITION	修改 REVISE	日期 DATE	核准 APPROVE


A




B




C



D



E



F

2PIN



G

技术要求:

- 适应基板厚度: 1.6mm
- 温度范围: -25°C~85°C
- 额定电压: 250V AC/DC
- 额定电流: 3A
- 接触电阻: ≤0.02Ω
- 绝缘电阻: ≥1000MΩ
- 耐压: 1000V AC/minute

2	插针	铜	镀锡	
1	基座	PA66	米色	
序号	品名	材质	电镀/颜色	备注
	品名 TITLE	针座		
	料号 PART NO	HC-XHB-3A-M		
	GENERAL TOLERANCES (UNLESS SPECIFIED)	比列 SCALE	1:1	
X.X ±0.35	X: ±3.00°	单位 UNIT	MM	制图 DRAW
X.XX ±0.25	X.X: ±2.00°	张数 PART NO	1 OF 1	审核 CHECKED
X.XXX ±0.15	X.XX: ±1.00°	版本 REV	A	批准 APPROVE



深圳市虹成电子有限公司

