



Shenzhen Yajingxin Electron Co.,Ltd

Customer	
Production Name	CRYSTAL SEAM 49/S
Customer P/N	N/A
P/N	YG3579545MLDDE2X
Revision	A
Print Date	2025-01-02

Drawn	Checked	Approved
		






RoHS Compliant



Shenzhen Yajingxin Electron Co.,Ltd

● ELECTRICAL PARAMETERS

谐振器产品技术指标		Min	Max	Units
1.Holder Type(型号规格)		SEAM 49S		
2.Mode of Oscillation (振动模式)		Fundamental		
3. Frequency (标称频率)		3. 579545		MHz
4.Load Capacitance (CL) (负载电容)		20		pF
5.Drive Level (激励功率)		100		uw
6.Equivalent Resistance (谐振电阻)			120	Ω
7.Shunt Capacitance (Co) (静态电容)		0	7	pF
8.Motional Capacitance (C1) (动态电容)		N/A		fF
9.Frequency Tolerance at 25℃ (调整频差)		-20	20	ppm
10.Stability over operation temperance (温度频差)		± 30		ppm
11.Insulation Resistance (at DC 100V) (绝缘电阻)		500M Ω Min @100V		M Ω
12.Operating Temperature Range (工作温度范围)		-30	85	℃
13. Storage Temperature Range (储存温度范围)		-40	85	℃
14. Aging (老化率)		± 3		ppm/year
15. DLD2	N/A		N/A	Ω
16. FLD2			N/A	ppm
17. RLD2			N/A	Ω
18. SPDB	N/A		N/A	db
19. Other(其它)		N/A		



UNIT (单位) : mm (毫米)

H : S=3.38mm MAX

S2=2.8mm MAX

S3=2.5mm MAX

L:13.2mm or 20.0mm Typical
(For taping, only 20.0mm suitable)




Shenzhen Yajingxin Electron Co.,Ltd

● SUGGESTED REFLOW PROFILE (回流焊曲线图)

Total time:200sec.Max. (总时间: 200秒 最大)

Solder melting point:220℃ (熔点220℃)

Profiles Feature (特性)		Pb-Free Assembly
Average Ramp-up Rate(Ts max to Tp)平均升温速度		3℃/second Max
Preheat	预热	
■ Temperature Min (Ts min)	最低温度	125℃
■ Temperature Max (Ts max)	最高温度	200℃
■ Time (ts min to ts max)	从最低到最高时间	(60~180) seconds
Time maintained above	维持上述时间	
■ Temperature(T1)	温度	217℃
■ Time(tp)	时间	(60~150) seconds
Peak/Classification Temperature(Tp) 最高点温度		260℃
Time within 5℃ of actual Peak Temperature(tp) 高温维持时间		(20~40) seconds
Ramp-down rate 降温速度		6℃/second max
Time 25℃ to Peak Temperature 从25℃到最高温度的时间		8 minutes max
Suggest reflow times 建议 reflow次数		3 Times max



- PACKING (包装) 200pcs/REEL

