

深圳市顺天五金制品有限公司
产品规格书

客户:	深圳市立创商城		
供应商名称:	深圳市顺天五金制品有限公司		
规格名称:	杯头内六角螺丝, GB70-76, M12*30, 白锌		
客户料号:	C5333905		
参考标准	外观检查		OK
	√ <input type="checkbox"/> 客户标准		OK
	抽样数量: 6		OK

图样:



尺寸与功能检验(抽样按工作指引) (单位:mm)

检验项目	检验标准	样本数 (PCS)	不良数 (PCS)	检验工具	测试数据, 判定结果
柱头长度: C	12.00mm±0.015	6	/	游标卡尺	11.88/11.89/11.89/11.90/11.88
螺纹长度: L	30.00mm	6	/	游标卡尺	29.87/29.89/29.88/29.90/29.85
螺纹直径A	M12	6	/	游标卡尺	11.92/11.92/11.90/11.90/11.90
螺头直径	18±0.15mm	6	/	游标卡尺	17.85/17.85/17.93/17.90/17.88
六角对边	10 MM :				
判定结果	√ <input type="checkbox"/> 合格			客户 确认	
	<input type="checkbox"/> 不合格				
制表 : 黄文标	审核: 王小姐	批准: 赖生			
日期: 2024-11-27	日期: 2024-11-27	日期: 2024-11-27			