





P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD
	E	REVISED	21APR2014	T.S	N.Y
	E1	NOTE 3 ADDED (PROP 65 WARNING)	25AUG2020	SS	JDB



D-SHAPE TYPE I



VIEW

回路番号
CIRCUIT NO.

5.2

1.5 REF

8

3	3	3				
100	-	100	100	CROSS-LINKED POLYOLEFIN 架橋ポリオレフィン	HEAT SHRINKABLE TUBE 熱収縮チューブ	9
100	-	100	100	ELECTROLYSIS COPPER FOIL, ACRYLIC ADHESIVE MATERIAL 電解銅箔 アクリル系粘着材	COPPER FOIL TAPE 銅箔テープ	8
100	-	-	-	POLYESTER OF GLASS FILLED THERMO PLASTIC(UL94V-0) ガラス入りポリエステル系熱可塑性樹脂 (UL 94V-0)	BOTTOM COVER YELLOW ボトムカバー 色:黄色	7
-	100	-	-	POLYESTER OF GLASS FILLED THERMO PLASTIC(UL94V-0) ガラス入りポリエステル系熱可塑性樹脂 (UL 94V-0)	BOTTOM COVER ボトムカバー 色:灰色	
-	-	100	100	POLYESTER OF GLASS FILLED THERMO PLASTIC(UL94V-0) ガラス入りポリエステル系熱可塑性樹脂 (UL 94V-0)	BOTTOM COVER ボトムカバー 色:黒	
100	-	-	-	POLYESTER OF GLASS FILLED THERMO PLASTIC(UL94V-0) ガラス入りポリエステル系熱可塑性樹脂 (UL 94V-0)	TOP COVER YELLOW トップカバー 色:黄色	6
-	100	-	-	POLYESTER OF GLASS FILLED THERMO PLASTIC(UL94V-0) ガラス入りポリエステル系熱可塑性樹脂 (UL 94V-0)	TOP COVER トップカバー 色:灰色	
-	-	100	100	POLYESTER OF GLASS FILLED THERMO PLASTIC(UL94V-0) ガラス入りポリエステル系熱可塑性樹脂 (UL 94V-0)	TOP COVER トップカバー 色:黒	
100	-	100	-	POLYESTER OF GLASS FILLED THERMO PLASTIC(UL94V-0) ガラス入りポリエステル系熱可塑性樹脂 (UL 94V-0)	LOCK EJECTOR ロックエジェクタ 矢印白	5
-	100	-	100	POLYESTER OF GLASS FILLED THERMO PLASTIC(UL94V-0) ガラス入りポリエステル系熱可塑性樹脂 (UL 94V-0)	LOCK EJECTOR ロックエジェクタ	
100	100	100	100	STEEL/UNDER:Cu PLATING, TOP:Ni PLATING 鋼/下地:Cuめっき、表面:Niめっき	BOTTOM SHELL ボトムシェル	4
100	100	100	100	STEEL/UNDER:Cu PLATING, TOP:Ni PLATING 鋼/下地:Cuめっき、表面:Niめっき	TOP SHELL トップシェル	3
200	200	200	200	POLYESTER OF GLASS FILLED THERMO PLASTIC(UL94V-0) ガラス入りポリエステル系熱可塑性樹脂 (UL 94V-0)	PLUG HSG COVER プラグハウジングカバー	2
100	100	100	100	CONTACT: COPPER ALLOY UNDER ALL SURFACE:Ni PLATING 1.27μmMIN TOP CONTACT AREA: Au PLATING: 0.5μmMIN SOLDERING AREA: Au FLASH HSG: POLY-AMID OF GLASS FILLED THERMO PLASTIC(UL94V-0) コンタクト: 銅合金	PLUG HSG SUB ASSY プラグハウジングサブアセンブリ	1
2069577-4	2069577-3	2069577-2	2069577-1	下地: 全面Niめっき1.27μm以上 表面: 接点部Auめっき0.5μm以上 はんだ付け部Auフラッシュめっき ハウジング: ガラス入りポリアミド系熱可塑性樹脂 (UL 94V-0)		
REQ'D/ASSY 員数				MATERIAL / FINISH 材料 / 仕上げ	PART NAME 部品名称	ITEM NO.

1. 適合電線: 推奨導体サイズAWG30~26 X 8芯
導体サイズMAX AWG22 X 4芯
仕上がり外径φ6.7 MAX。
2. 梱包は各アイテム100個ずつ個別に梱包する。

△3 PROP 65 警告ラベル: シート2を参照

1. APPLICABLE CABLE: RECOMMENDED AWG30~26 X 8C
MAX AWG22 X 4C
OVERALL DIAMETER 6.7MAX.
2. PACKING IS PACKED UP INDIVIDUALLY EACH 100 ITEM AT A TIME.

△3 PROP 65 WARNING LABEL: SEE SHEET 2

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.

DIMENSIONS: 単位: 耗 mm	TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: 一般公差 ±0.3 0 PLC ± 1 PLC ±0.5 2 PLC ±0.13 3 PLC ±0.013 4 PLC ±0.0001 ANGLES ± FINISH 仕上
MATERIAL 材料 SEE TABLE 表参照	SEE TABLE 表参照

DWN S. INOMATA 29SEP2008	CHK S. MANABE 29SEP2008	APVD S. MANABE 29SEP2008
PRODUCT SPEC 製品規格 108-78405		
APPLICATION SPEC 取付適用規格 114-5431		
WEIGHT -		
CUSTOMER DRAWING		

TE Connectivity			
NAME 名称 INDUSTRIAL MINI I/O PLUG CONNECTOR KIT, 100 PC D-SHAPE TYPE I			
SIZE A3	CAGE CODE 00779	DRAWING NO C-2069577	RESTRICTED TO
SCALE 尺度 2:1		SHEET 1 OF 2	REV E1

NOTES: CONTINUATION FROM SHEET 1:

3 PROP 65 WARNING LABEL:

- THE WARNING LABEL ON THE PRODUCT OR LOWEST LEVEL PACKAGING.
- CHEMICAL NAME: ANTIMONY TRIOXIDE




WARNING: This product can expose you to chemicals including ANTIMONY TRIOXIDE which is known to the state of California to cause cancer. For more information, visit www.P65Warnings.ca.gov.

REVISIONS 変更					
P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD
	-	SEE SHEET 1	-	-	-

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.

DIMENSIONS:
単位: 耗
mm



MATERIAL
材料
SEE TABLE
表参照

FINISH
仕上
SEE TABLE
表参照

TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:
一般公差 ±0.3
0-PLC ±
1-PLC ±0.5
2-PLC ±0.13
3-PLC ±0.013
4-PLC ±0.001
ANGLES ±

DWN
S. INOMATA
29SEP2008

CHK
S. MANABE
29SEP2008

APVD
S. MANABE
29SEP2008

PRODUCT SPEC
製品規格
108-78405

APPLICATION SPEC
取付適用規格
114-5431

WEIGHT
-

CUSTOMER DRAWING

TE
TE Connectivity

NAME
名称
INDUSTRIAL MINI I/O
PLUG CONNECTOR KIT, 100 PC
D-SHAPE TYPE I

SIZE
A3

CAGE CODE
00779

DRAWING NO
番号
C-2069577

RESTRICTED TO

SCALE
尺度
2:1

SHEET
2 OF 2

REV
E1

1470-19 (3/13)