


A	Dept	晨翔2.54mm排针，2*12PIN，弯插，镀金，黑胶，胶高2.5mm，针长14/19mm				REV.	DESCRIPTION	DRAWN	CHECKED	APPROVED	A		
	Qty					A	NEW RELEASE	WPY 12/09/24'					
	DC												
	ED												
	IE												
B	ISO										B		
	PD												
	R&D												
	SD												
	QA												
C	QC										C		
	QE												
D	<div>晨翔2.54mm排针，2*12PIN，弯插，镀金，黑胶，胶高2.5mm，针长14/19mm</div> <div>晨翔料号：DS1022-2x12RF11-B</div> <div></div> <div>备注：</div> <div>1. 电性说明：</div> <div>1.1 接触阻抗：20毫欧最大。</div> <div>1.2 耐压：600伏交流电一分钟。</div> <div>1.3 绝缘阻抗：1000兆欧最小。</div> <div>1.4 额定电流：3安。</div> <div>2. 环境特性：</div> <div>2.1 工作温度：-40~+105° C。</div> <div>3. 材料：</div> <div>4.1 端子：H62黄铜，镍底镀金。</div> <div>4.2 胶芯：PBT，黑色，阻燃。</div> <div data-kind="ghost"></div>						D						D
E												E	
F												F	
G												G	
H												H	

GENERAL TOLERANCE		ANGLE TOLERANCE		PROJECTION		TITLE	2.54mm Pin Header	
X.	±0.60	X.	±5°	UNITS	mm		R/A Double Row Type	
.X	±0.38	.X	±3°	SHEET SIZE	A4	SERIES	DS1022 SERIES	
.XX	±0.25	.XX	±2°	 晨翔电子有限公司 CONNFLY CONNFLY ELECTRONIC CO. LTD				
DRAWING TYPE		CUSTOMER						
SCALE		1:1	SHEET 1 OF 1					
DRAWING NO.		C-DS1022-XXXXXX-A						

此文件包含的信息来自宁波晨翔电子有限公司并且是保密的。禁止向收件人以外的任何一方披露信息。本文包含的知识、产权及其权利（包括但不限于商标、专利、版权、商业秘密和技术知识）均由晨翔或其附属公司所有。未经晨翔事先书面同意，严禁未经授权的使用或修改。晨翔可以自行决定强制执行其知识产权，不另行或延迟行使这些权利并不构成对这些权利的放弃。晨翔

PCB孔位布局参考
公差：±0.05

GENERAL TOLERANCE		ANGLE TOLERANCE	
X.	±0.60	X.	±5°
.X	±0.38	.X	±3°
.XX	±0.25	.XX	±2°

DRAWING TYPE		CUSTOMER	
SCALE	1:1	SHEET	1 OF 1
DRAWING NO.	C-DS1022-XXXXXX-A		

PROJECTION		TITLE	2.54mm Pin Header
UNITS	mm		R/A Double Row Type
SHEET SIZE	A4	SERIES	DS1022 SERIES