




Für diese Unterlage behalten wir uns alle Rechte vor, auch für den Fall der Patentierung oder Gebrauchsmusteranmeldung. Sie darf ohne unsere vorherige schriftliche Zustimmung weder vervielfältigt noch sonstwie benutzt, noch Drillen zugänglich gemacht werden.


Nur rol gestempelte oder auf Laufkarte gedruckte Dokumente unterliegen dem Änderungsdienst und sind zur Fertigung freigegeben. Only red stamped or on jobcard printed documents are managed. These documents are approved for production.

All Rights reserved, including possible patents or trademarks. Documents shall not be provided to a third party or duplicated in any form without prior written permission.

CAD: Pro/ENGINEER




Nur Einsatz dargestellt !
view only insert !



M 2:1

empfohlene Abisolierlänge/
recommended Cable Preparation



Technische Daten/Technical Data:

Werkstoffe/Materials:
Gehäuse/Housing: Cu-Legierung /Cu-alloy
Kontakte/Contacts: Cu-Legierung /Cu-alloy
Isolierkörper/Insulation Body: PEEK

Oberflächen/Surfaces:
Gehäuse/Housing: matt verchromt /matt chromed
Kontakte/Contacts: gal. Au

Schutzart im gesteckten Zustand: IP 50
/Protection Class in mated condition

KontaktØ /ContactØ: Ø 0.5 mm
Anschluß/Termination: AWG 28 / 0.08mm²
Löt/Solder

Prüfspannung/Test Voltage: 875 V AC

Strombelastung/Current Load: 5 A
Einzelkontakte/single contacts

K21LOC-P10LCC0-7700	min. 7.0	max. 7.7
K21LOC-P10LCC0-7200	min. 6.0	max. 7.2
K21LOC-P10LCC0-6200	min. 5.0	max. 6.2
K21LOC-P10LCC0-5200	min. 4.0	max. 5.2
K21LOC-P10LCC0-4200	min. 3.0	max. 4.2
K21LOC-P10LCC0-3200	min. 2.0	max. 3.2
Artikelnummer Part number	KabelØ CableØ	

				Maße ohne Toleranzangabe nach mittel DIN ISO 2768		Rohteil:		Rohgew.:	PE-Modell-Nr.:	
								CAD-Nr.:	00035200	Bl.:
				2007	Tag	Name	Benennung:			Maßstab:
				Bearb.	25.04.	D.Stein	Kabelteil cpl.			4:1
				Gepr.						
				Norm.			Zeichnungs Nr.:			Vervielf. Pause
								K21LOC-P10LCC0-..00		Nr.
Änd- zust.	Äend.-Mitt	Datum	Name	ODU otto dunkel gmbh		Ersatz für:				