




A	Dept	晨翔2.54mm排针，2*19PIN，弯插，镀金，黑胶，胶高2.5mm，针长14/19mm				REV.	DESCRIPTION	DRAWN	CHECKED	APPROVED	A																																																																			
	Qty					A	NEW RELEASE	WPY 12/09/24'																																																																						
	DC	晨翔料号：DS1022-2x19RF11-B																																																																												
	ED																																																																													
	IE																																																																													
B	ISO					备注： 1. 电性说明： 1.1 接触阻抗：20毫欧最大。 1.2 耐压：600伏交流电一分钟。 1.3 绝缘阻抗：1000兆欧最小。 1.4 额定电流：3安。 2. 环境特性： 2.1 工作温度：-40~+105° C。 3. 材料： 4.1 端子：H62黄铜，镍底镀金。 4.2 胶芯：PBT，黑色，阻燃。					B																																																																			
	PD																																																																													
	R&D																																																																													
	SD																																																																													
	QA																																																																													
C	QC															C																																																														
	QE																																																																													
D																D																																																														
																																																																														
E	PCB孔位布局参考 公差：±0.05				<table><tr><td colspan="2">GENERAL TOLERANCE</td><td colspan="2">ANGLE TOLERANCE</td><td>PROJECTION</td><td></td><td>TITLE</td><td colspan="2" rowspan="2">2.54mm Pin Header</td></tr><tr><td>X.</td><td>±0.60</td><td>X.</td><td>±5°</td><td>UNITS</td><td>mm</td><td colspan="3">R/A Double Row Type</td></tr><tr><td>.X</td><td>±0.38</td><td>.X</td><td>±3°</td><td>SHEET SIZE</td><td>A4</td><td>SERIES</td><td colspan="2" rowspan="24">DS1022 SERIES</td></tr><tr><td>.XX</td><td>±0.25</td><td>.XX</td><td>±2°</td><td colspan="5" rowspan="2"> 晨翔电子有限公司 CONNFLY CONNFLY ELECTRONIC CO. LTD</td></tr><tr><td colspan="2">DRAWING TYPE</td><td colspan="7">CUSTOMER</td></tr><tr><td colspan="2">SCALE</td><td>1:1</td><td>SHEET</td><td colspan="5" rowspan="21">1 OF 1</td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="5">DRAWING NO.</td><td colspan="7" rowspan="20">C-DS1022-XXXXXX-A</td></tr></table>					GENERAL TOLERANCE						ANGLE TOLERANCE		PROJECTION		TITLE	2.54mm Pin Header		X.	±0.60	X.	±5°	UNITS	mm	R/A Double Row Type			.X	±0.38	.X	±3°	SHEET SIZE	A4	SERIES	DS1022 SERIES		.XX	±0.25	.XX	±2°	 晨翔电子有限公司 CONNFLY CONNFLY ELECTRONIC CO. LTD					DRAWING TYPE		CUSTOMER							SCALE		1:1	SHEET	1 OF 1					DRAWING NO.		C-DS1022-XXXXXX-A							E	
GENERAL TOLERANCE		ANGLE TOLERANCE		PROJECTION		TITLE	2.54mm Pin Header																																																																							
X.	±0.60	X.	±5°	UNITS	mm	R/A Double Row Type																																																																								
.X	±0.38	.X	±3°	SHEET SIZE	A4	SERIES	DS1022 SERIES																																																																							
.XX	±0.25	.XX	±2°	 晨翔电子有限公司 CONNFLY CONNFLY ELECTRONIC CO. LTD																																																																										
DRAWING TYPE		CUSTOMER																																																																												
SCALE		1:1	SHEET	1 OF 1																																																																										
DRAWING NO.		C-DS1022-XXXXXX-A																																																																												
F																F																																																														
G											G																																																																			
H											H																																																																			

此文件包含的信息来自宁波晨翔电子有限公司并且是保密的。禁止向收件人以外的任何一方披露信息。本文包含的知识、产权及其权利（包括但不限于商标、专利、版权、商业秘密和技术知识）均由晨翔或其附属公司所有。未经晨翔事先书面同意，严禁未经授权的使用或修改。此处提供的知识、产权及其权利仅供参考，并不构成以任何格式或方式使用其授权。晨翔可以自行决定强制执行其知识产权，不履行或延迟行使这些权利并不构成对这些权利的放弃。