

承認書

SPECIFICATION FOR APPROVAL

客戶名稱
CUSTOMER

客戶料號
CUS. P/N

尺寸
DIMENSION




CF-33x23x15

編號
SERIAL NO.

NO.CF1026132879

日期
DATE

2024年7月6日

出圖 DRAWING		
發行 ISSUE	復核 CHECKED	核準 APPROVAL
		
DATE: 2024/7/6		

承認 CUSTOMER APPROVAL



东莞市灿峰电子有限公司

DONG GUAN CITY CAN FENG ELETRONICS CO., LTD

网址: www.canfengele.com E-mail: canfengdianzi@163.com


联系方式

王小姐: 13556646144

洪先生: 13809826886






承認書

SPECIFICATION FOR APPROVAL

規格 ITEM	CF-33x23x15	編號 SERIAL NO.	NO.CF1026132879	
1. 形狀尺寸 (單位mm) ; SHAPE & DIMENSION(unit/mm); 		A	33.00 ± 0.5	mm
		B	23.00 ± 0.5	mm
		C	15.00 ± 0.3	mm
		外壳外径	35.80 ± 0.5	mm
		外壳内径	21.10 ± 0.5	mm
		外壳高度	17.60 ± 0.3	mm
2. 電器性能檢測項目 ELECTTRONICAL REQUIREMENTS;				
<input checked="" type="checkbox"/> L	AL>75uH	TEST FREQ	10khz, 0. 3v	測試儀器 TESTING INSTRUMENTS
<input checked="" type="checkbox"/> Q		TEST FREQ	KHZ MHZ	1. Q-METER: <input type="checkbox"/> HP-4342A <input type="checkbox"/> MQ-172
<input type="checkbox"/> Z		Z3=	KHZ MHZ	2. LCR-METER: <input type="checkbox"/> TH2826
		Z4=	KHZ MHZ	3. IMPEDANCE ANALYZER: <input type="checkbox"/> HP-4191A <input type="checkbox"/> Agilent 16092A <input type="checkbox"/> TH2826
溫度 TEMP	25±5℃	濕度 HUMIDITY	60±8%	4. L-METER: <input type="checkbox"/> LCR-1062A
繞線: WINDING	Z: Φ 0.5*100L(mm)*0.5TS		5. DIGITAL MINI-OHM METER: VP2941A	
3. 外觀 THE LIMIT OF BREAKACE:				
項目 Item		標準值 Standard Value		
平均磁路長度Le (cm)		8.7		
有效截面積Ae (cm ²)		0.6		
4. 包裝 PACKAGING:				
內包裝採用泡塑盒，外包裝採用紙箱，每箱產品外面都蓋上標籤（包括品名、數量、批號、檢驗員）。 Inner packing gdopts foam plastics box,outer packing adopts carton and each carton should have a qualified label outside(include the variey,quantity,batch number and inspector).				

檢 測 數 據

INSPECTION DATA

規 格 ITEM	CF-33x23x15					編 號 SERIAL NO.	NO.CF1026132879									
1. 形壯尺寸(单位/毫米): SHAPE & DIMENSION(unit/mm): =							<input checked="" type="checkbox"/> L		AL>75uH							
							<input type="checkbox"/> Q				KHZ		MHZ			
							<input type="checkbox"/> Z				Z1=		KHZ		MHZ	
											Z4=		KHZ		MHZ	
溫度 TEMP							25±5°C		濕 度 HUMIDITY		60±8%					
繞 线: WINDING																
項 目 ITEM	电 气 性 能 ELECTRONIC CHARACTERISTICS						尺 寸 DIMENSION(unit:mm)									
	Q	L(μH)	Z1(Ω)	Z2(Ω)	Z3(Ω)	Z4(Ω)	A	B	C	D	E	F				
		75					33	23	15							
+		/					0.5	0.5	0.3							
-		0					0.5	0.5	0.3							
1		98.3					32.97	23.07	15.03							
2		101.2					32.87	23.02	15.05							
3		106.3					33.07	23.09	15.01							
4		105.2					32.93	23.09	15.08							
5		105.8					32.87	22.79	14.98							
6		97.5					33.13	23.12	14.95							
7		117.9					33.07	23.05	15.08							
8		105.1					33.13	23.12	15.08							
9		116.4					33.07	23.16	14.98							
10		98.0					33.03	23.05	15.00							
X		105.2					33.01	23.06	15.02							
Y/N		Y					Y	Y	Y							
2. 測試儀器 TESTING INSTRUMENTS LCR-1062A							檢 測 INSPECTION		復 核 CHECK		確 認 APPROVAL					
																

阻抗 - 頻率曲綫

IMPEDANCE V.S.FREQUENCY (Z-Y)

規格 ITEM		CF-33x23x15			編號 SERIAL NO.		NO.CF1026132879		
材质特性: MATERIAL CHARACTERISTICS									
饱和磁感强度 (Bs) Saturated induction density	饱和磁致伸缩 系数 Saturated magnetostric- tion	初始磁导率 (μ_i) Permeability	最大磁导率 (μ_{max}) Maximum Permeability	居里温度 (Tc) Curie Temperature	晶化温度 (Tx) Crystall ization temperat	密度 (ρ) Density	电阻率 (δ) Resistiv ity	填充系数 (k) Stacking Factor	工作温度
T		Gs/Oe	Gs/Oe	°C	°C	g/cm ³	$\mu\Omega \cdot cm$	-	°C
1.25	<2*10 ⁻⁶	8.5*10 ⁴	40*10 ⁴	570	480	7.2	90	>0.75	-55°C~130°C
测试条件; TESTING CONDITION;					檢 測 INSPECTION		復 核 CHECK		确 認 APPROVAL
1. 测试仪器: LCR-1062A Testing Equipment:									
2. 测试频率区间: Testing Frequency Range:									
3. 测试绕组: Testing Coil Specification:									