

RoHS

REV	ECN NO.	DESCRIPTION	DESIGN	APPROVAL	DATE
A1	NEW	更换图框			2023.11.25








Ordering Code:

F1003-ZV-06-20T-R
1 2 3 4


- 1.序列号
- 2.Pin位数:06=06
- 3.电镀方式:T=镀锡
- 4.包装方式:R=卷装

技术指标:

- 1.塑件表面应光洁、无毛边、无明显收缩、缺陷、裂纹等现象.
- 2.温度范围(Temperature range): -25℃~+85℃
- 3.额定电流(Current rating):1A AC/DC
- 4.额定电压(Rated voltage): 50V AC/DC
- 5.接触电阻(Contact resistance): ≤0.03 Ω.
- 6.绝缘电阻(Insulation resistance):≥500MΩ.DC500V.



适用于线路板



适用于FPC寸法

④	焊片	铜合金/表面镀锡
③	后盖	THERMOPLASTIC UL94V-0 棕色
②	端子	铜合金/表面镀锡
①	基座	THERMOPLASTIC UL94V-0 本色
序号	名称	材质

X.±0.50	X.°±
.X±0.25	.X°±
.XX±0.15	.XX°±
.XXX±0.10	.XXX°±
UNITS:	mm

THESE DRAWINGS AND SPECIFICATIONS ARE THE PROPERTY OF XFCN AND SHALL NOT BE REPRODUCED, COPIED OR CUED IN ANY MANNER WITHOUT THE PRIOR WRITTEN CONSENT OF XFCN

PART NO: F1003-ZV-06-20T-R		XFCN 兴飞连接器		
TITLE: FPC1.0mm半包抽屛式 立贴正脚 2.0高 06P 镀锡 宽盖子		0769-82001899		
		www.xfconn.com		
		DWG NO: /		
APPD	Chen ZhiQiang	VIEW		
CHKD	Liu Wei			
DRAW	Chen HongJiang	SCALE	SHEET	REV
DATE	2024.11.20	NONE	1/1	A1