



零件承认书

SPECIFICATION FOR APPROVAL

客户名称: 0110

规格描述: ZERH3.5x0.8x4.7P52 50Ω@100MHz 编带磁珠

日 期: 2023/10/10

增益签核:

制订	审核	核准
夏琳	陈雨	李万

客户签核:

工程	审核	核准



东莞市增益实业有限公司

地址: 东莞市塘厦镇林村塘厦大道北552号

电话: 0769-87321000

传真: 0769-87891229

物料类型:

磁珠

日 期:

2023/10/10

版 本:

A




ITEM	ZERH3.5x0.8x4.7P52-50 Ω @100MHz
PART NO.	
ELECTRICAL REQUIREMENTS	IMPEDANCE Z:50 MIN OHM(100MHZ)

TEST MEHOD

APPEARANCE STANDARD	VISION
INSPECTION LEVEL CHARACT&SIZE SURFACE	MIL-SID-105D AQL=0.1 LEVEL S-3 LEVEL II
TEST EQUIPMENT	HP-4191A
TEST FREQUENCY	100MHZ
COIL SPEC	T.C. Φ 0.55*63m/m

DIMENSION (UNIT:mm)




$$A=3.50 \pm 0.20\text{m/m}$$

$$C=0.80 \pm 0.20\text{m/m}$$


$$D=4.70 \pm 0.20\text{m/m}$$

TEST DATA


CUSTOMER		QUANTITY	
ITEM		COIL SPEC	
PART NO.		TEST FREQUENCY	100MHZ
HUMIDITY	63%	TEST EQUIPMENT	HP-4191A
TEMPERATURE	23°C		
	TEST RESOLUTION		
	Z MHZ	Z1 10MHZ	Z2 100MHZ
	Ω MIN	Ω MIN	50 Ω MIN
SPEC			
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
MEAN			
R			



ITEM : ZERH3.5x0.8x4.7P52-50 Ω @100MHz



METER: HP-4191A



ITEM	ZERH3.5x0.8x4.7P52-50Ω@100MHz
PART NO.	

PACKAGING

Available in tape and reel bulk

TAPE DIMENSION:

TYPE	B	E	F	H	I	J	P	d1-d2
ZERH3.5x0.8x4.7 P52-50Ω@100MHz	63.00	6.00	52.0	4.20	1.35	0.80	5.00	1.20
	±3.00	±0.50	±1.50	MIN	MAX	MAX	±0.50	MAX

