

| 标 记<br>MARK |       | ECN编号/变更内容<br>ECN NO/DEFINITION |     |       |       | 修 改<br>REVISE |       | 日 期<br>DATE |     | 核 准<br>APPROVE |       |
|-------------|-------|---------------------------------|-----|-------|-------|---------------|-------|-------------|-----|----------------|-------|
| PIN         | DIM A | DIM B                           | PIN | DIM A | DIM B | PIN           | DIM A | DIM B       | PIN | DIM A          | DIM B |
| 1           | —     | 2.00                            | 11  | 20.00 | 22.00 | 21            | 40.00 | 42.00       | 31  | 60.00          | 62.00 |
| 2           | 2.00  | 4.00                            | 12  | 22.00 | 24.00 | 22            | 42.00 | 44.00       | 32  | 62.00          | 64.00 |
| 3           | 4.00  | 6.00                            | 13  | 24.00 | 26.00 | 23            | 44.00 | 46.00       | 33  | 64.00          | 66.00 |
| 4           | 6.00  | 8.00                            | 14  | 26.00 | 28.00 | 24            | 46.00 | 48.00       | 34  | 66.00          | 68.00 |
| 5           | 8.00  | 10.00                           | 15  | 28.00 | 30.00 | 25            | 48.00 | 50.00       | 35  | 68.00          | 70.00 |
| 6           | 10.00 | 12.00                           | 16  | 30.00 | 32.00 | 26            | 50.00 | 52.00       | 36  | 70.00          | 72.00 |
| 7           | 12.00 | 14.00                           | 17  | 32.00 | 34.00 | 27            | 52.00 | 54.00       | 37  | 72.00          | 74.00 |
| 8           | 14.00 | 16.00                           | 18  | 34.00 | 36.00 | 28            | 54.00 | 56.00       | 38  | 74.00          | 76.00 |
| 9           | 16.00 | 18.00                           | 19  | 36.00 | 38.00 | 29            | 56.00 | 58.00       | 39  | 76.00          | 78.00 |
| 10          | 18.00 | 20.00                           | 20  | 38.00 | 40.00 | 30            | 58.00 | 60.00       | 40  | 78.00          | 80.00 |

A

B

C

D

E

F

G

A

B



C

D

E

F



G



SPECIFICATIONS

Current Rating: 1.5 Amps  
Withstanding Voltage: AC 500V  
Insulation Resistance:1000MΩ Min  
Contact Resistance: 20mΩ Max  
Operation Temperature: -40°to+105°  
Insrlator Material: Polyester  
Contact Material: Brass  
Standard: PA6T  
Contact Plating:Gold Flash  
Max.Processing Temp: 200°C for30-60seconds  
(255°C for5seconds)

| 尺寸对列表 |     |    |
|-------|-----|----|
| H     | PC  | PB |
| 6.35  | 2.8 |    |



RECOMMEND P. C. B LAYOUT  
PCB TOLERANCE:±0.05 (TOP VIEW)

|     |     |      |       |     |
|-----|-----|------|-------|-----|
| 2   | 接触  | 铜    | 镀金    |     |
| 1   | 基座  | PA6T | 本色    |     |
| 序 号 | 品 名 | 材 质  | 电镀/颜色 | 备 注 |



深圳市虹成电子有限公司

|                |                      |
|----------------|----------------------|
| 品 名<br>TITLE   | 排母                   |
| 料 号<br>PART NO | HC-PM200-6.35H-1x7PZ |

| 一般公差<br>TOLERANCE |              | 比 列<br>SCALE   | 1:1    | 制 图<br>DRAW |      | 审 核<br>CHECKED |     | 批 准<br>APPROVE |     |
|-------------------|--------------|----------------|--------|-------------|------|----------------|-----|----------------|-----|
| X :±0.30          | X° :±5°      | 单 位<br>UNIT    | MM     | 制 图         | AhYe | 审 核            | 夏操云 | 批 准            | 赵亮亮 |
| X.X :±0.25        | X.X° :±1°    | 张 数<br>PART NO | 1 OF 1 | 制 图         |      | 审 核            |     | 批 准            |     |
| X.XX:±0.20        | X.XX° :±0.5° | 版 本<br>REV     | A      | 制 图         |      | 审 核            |     | 批 准            |     |

