



标记 MARK	ECN编号/变更内容 ECN NO/DEFINITION	修改 REVISE	日期 DATE	核准 APPROVE


A




B




C



D



E



F

2PIN

2	插针	铜	镀锡	
1	基座	PA66	白色	
序号	品名	材质	电镀/颜色	备注
	品名 TITLE	针座		
	料号 PART NO	HC-XHB-2A-TW		
	GENERAL TOLERANCES (UNLESS SPECIFIED)	比列 SCALE	1:1	
X.X ±0.35	X: ±3.0°	单位 UNIT	MM	制图 DRAW
X.XX ±0.25	X.X: ±2.0°	张数 PART NO	1 OF 1	审核 CHECKED
X.XXX ±0.15	X.XX: ±1.0°	版本 REV	A	批准 APPROVE



深圳市虹成电子有限公司



技术要求:

适应基板厚度: 1.6mm
 温度范围: -25°C~85°C
 额定电压: 250V AC/DC
 额定电流: 3A
 接触电阻: ≤0.02Ω
 绝缘电阻: ≥1000MΩ
 耐压: 1000V AC/minute