

| 标记 MARK | ECN编号/变更内容 ECN NO/DEFINITION | 修改 REVISE | 日期 DATE | 核准 APPROVE |
|------------|---------------------------------|--------------|------------|---------------|
| | | | | |
| | | | | |

A

B






C

D

E

F

G



技术要求:

适应基板厚度: 1.2mm~1.6mm
 温度范围: -25°C~85°C
 额定电压: 125V AC/DC
 额定电流: 1A
 接触电阻: ≤0.02Ω
 绝缘电阻: ≥100MΩ
 耐压: 500V AC/minute

| | | | | |
|----|----|------|-------|----|
| 2 | 插针 | 铜 | 镀锡 | |
| 1 | 基座 | PA6T | 米色 | |
| 序号 | 品名 | 材质 | 电镀/颜色 | 备注 |

| | | |
|--|--|--------------------|
|  深圳市虹成电子有限公司 | 品名 TITLE | 针座 |
| | 料号 PART NO | HCZZ0566-11 |
| | GENERAL TOLERANCES (UNLESS SPECIFIED) | 比列 SCALE 1:1 |

| | | | | | |
|-------------|-------------|---------------|--------|---------------|------|
| X.X ±0.35 | X. ±3.00° | 单位 UNIT | MM | 制图 DRAW | AhYe |
| X.XX ±0.25 | X.X ±2.00° | 张数 PART NO | 1 OF 1 | 审核 CHECKED | 夏操云 |
| X.XXX ±0.15 | X.XX ±1.00° | 版本 REV | A | 批准 APPROVE | 赵亮亮 |

