


深圳市顺天五金制品有限公司

产品规格书

产品图纸展示



此为单批次测量数据, 仅供参考, 请以实物为准

M3X6

客户: 深圳市立创商城				
供应商名称: 深圳市顺天五金制品有限公司				
规格名称: 组合+字机牙螺丝 PM3x6 介子=7.00mm 镍				
客户料号: C357590				
样板数量: 20 PCS				
参 考 标 准	外观检查			Ok
	<input checked="" type="checkbox"/> 客户标准			OK
	抽样数量: 20			OK

图样:				
-----	--	--	--	--

尺寸与功能检验(抽样按工作指引)

检验项目	检验标准	样本数 (PCS)	不良数 (PCS)	检验工具	测试数据, 判定结果
直径: A	φ 3.0MM +0/-0.2	20	/	游标卡尺	2.90/2.90/2.92/2.92/2.92 OK
长度: B	6.00 MM +0/-0.3	20	/	游标卡尺	5.92/5.90/5.90/5.90/5.91 OK
介子直径: D	7.00 MM +0/-0.3	20	/	游标卡尺	6.85/6.85/6.86/6.85/6.85 OK
头直径: dk	5.00±0.3MM	20	/	游标卡尺	4.85/4.88/5.00/5.00/4.95/4.95/4.85
头厚: C	1.8.00 MM ±0.3	20	/	游标卡尺	1.99/1.98/1.98/1.98/1.98 OK
材料	材质: 1010A碳钢 ; 不锈钢: 本色; 表面处理: 镀镍 、 黑色				
判定结果	<input checked="" type="checkbox"/> 合格			客户 确认	
	<input type="checkbox"/> 不合格				
制表	: 黄文	审核: 王小姐	批准: 赖生		

日期: 2025-01-06

日期: 2025-01-06

日期: 2025-01-06