

KYET

东莞市科雅电子科技有限公司

承 认 书
(APPROVAL SHEET)

品 名:

涤纶电容 CL11

(Description)

料 号:

CL112J472J0501

(Type)

产 品 规 格:

2J472J 630V

(Part No)

客 户 名 称:

立创商城

(Customer Part No)

日 期:

2019-08-22

(Date)

客户承认章 (Approved By)

KYET 东莞市科雅电子科技有限公司



广东省东莞市常平镇朗贝村常泰新村4街128号四楼


TEL: 0769-83919069

FAX: 0769-83500269

Website : HTTP://www.dgkeya.com

有感箔式聚脂膜电容器（CL11 型）

2、产品刻字样式：



3、容量表达式：

$1\text{F}=1000\text{mF}=10^6\text{uF}=10^9\text{nF}=10^{12}\text{pF}$
 $1\text{mF}=10^3\text{uF}=10^6\text{nF}=10^9\text{pF}=10^{-3}\text{F}$
 $1\text{uF}=10^3\text{nF}=10^6\text{pF}=10^{-3}\text{mF}=10^{-6}\text{F}$
 $1\text{nF}=10^3\text{pF}=10^{-3}\text{uF}=10^{-6}\text{mF}=10^{-9}\text{F}$

代码	101	102	103	104	105	106
pF	100	1,000	10,000	100,000		
nF	——	1	10	100	1, 000	
uF	——	0.001	0.01	0.1	1	10

4、电压表达式：

代码	1H	2A	2D	2E	2G	2H	2J	3A	3B	3C	3D
电压	50V	100V	200V	250V	400V	500V	630V	1000V	1250V	1600V	2000V

5、允许偏差：

代码	G	J	K(JK)	M
容量偏差	± 2%	± 5%	± 10%	± 20%

有感箔式聚脂膜电容器（CL11 型）

6、引用标准(有体积限制的除外)：

- GB2693
- 电子设备用固定电容器总规范
- GB6349
- 聚酯介质直流固定电容器
- GB2828
- 计数抽样检验序及抽样表

7、品质保证（产品出厂检查）试验：

检查项目（每批）	检查水平（GB 2828）	
	IL	AQL
外观检查 外形尺寸	II	0. 65%
电容量 损耗角正切 耐电压 绝缘电阻	II	0. 25%
可焊性	S—2	0. 25%

8、技术要求和实验规范：

NO	项目	性能要求	试验方法(GB 6349-86)
1	使用温度范围	-40℃—+85℃	
2	额定电压	100V、160V、250V、400V、630V、1000V	
3	容量范围	0.001~0.47uF	
4	电容量允许偏差	J：±5%、K：±10%、M：±20%	
5	损耗角正切值	≤0.1	（1KHz）测试
6	耐电压	无击穿或飞弧	2UR（DC）（3s）
7	绝缘电阻	（20℃ 1min）：≥30000MΩ	测试电压：100V（DC）
8	可焊性	镀锡良好，按适用情况表现为引出端润湿的情况下焊料能自由流动，或者焊料在 2S 内将会流动	焊槽法 Ta，方法 1 焊槽温度：235℃ 浸渍时间：2.0±0.5s
制表		审核	核准
王欣婷		闰烺	