

1		2		3				4		5				6							
No.	Specification				Unit	Q'ty	No.	Specification						Unit	Q'ty						
A	1 焊线式母针直针镀金				pc	2~17	9	M12螺纹式主体,X型组装式(正成logo) 锌合金外壳						pc	1						
	2 M12螺纹式螺母螺钉,母头大体积阻尼铜外壳				pc	1	10	M12屏蔽管铜外壳,X型组装式						pc	1						
	3 丁腈橡胶 $\phi 9 \times \phi 6 \times 1.5$ 黑色				pc	1	11	硅橡胶 $\phi 11 \times \phi 9.4 \times 0.8$ 黑色						pc	1						
	4 M12 孔型胶芯短体带倒角 黑色				pc	1	12	M12螺纹式,X型组装式锁线尾夹塑胶外壳						pc	1						
	5 M12 X型组装式带点波形垫片				pc	1	13	硅橡胶 $\phi 11.5 \times \phi 8.8 \times 0.6$ 黑色 M12 X型组装式防水胶塞						pc	1						
	6 M12,金属组装式连接套铜外壳				pc	1	14	M12螺纹式尾部锁线螺母,X型组装式锌合金外壳						pc	1						
	7 M12螺纹式,金属组装式主体螺母铜外壳				pc	1															
B	8 硅橡胶 $\phi 14.7 \times \phi 12.2 \times 1$ 黑色 M12 X型组装式主体防水垫片				pc	1															
	芯位排布																				
	2P		3P		4P																
	4P D		5P		5P B																
	6P		8P		12P																
	17P																				
C																					
D	芯数	2	3	4	4D	5	5B	6	8	12	17										
	额定电压	250V	250V	250V	250V	60V	60V	30V	30V	30V	30V										
	额定电流	4A	4A	4A	4A	4A	4A	2A	2A	1.5A	1.5A										
	额定脉冲电压	2500V	2500V	2500V	2500V	1500V	1500V	800V	800V	800V	800V										
	绝缘电阻 (MΩ)	≥100	≥100	≥100	≥100	≥100	≥100	≥100	≥100	≥100	≥100										
	接触电阻 (mΩ)	≤ 5	≤ 5	≤ 5	≤ 5	≤ 5	≤ 5	≤ 5	≤ 5	≤ 5	≤ 5										
	GENERAL TOLERANCE (UNLESS SPECIFIED)												C. Z. H	2024.11.06							
	≤10 ±0.1 <10~≤20 ±0.2 <20~≤50 ±0.5 Angle ±1°												确认 CHK								
	核准 APVD												品名 TITLE	M12直式孔型金属组装插头 2芯 A编码 焊线式 PG9出线孔 (阻尼式 带logo)							
E								单位 UNIT	MM	版本 REV	A	品号 PART NO		CAZN® 正成							
F								尺寸 SIZE	A4	页码 SHEET	1 OF 1	型号 DRAWING NO	M12-Sxx-GWAP9								