

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10




ROHS

MAPX





MODIFICATION

DRW

DATE



SECTION A-A



RECOMMEND P.C.B LAYOUT(COMPONENT SIDE)

TOLERANCE FOR PCB LAYOUT IS ± 0.05

KEEP OUT AREA

NOTES: 1.MATERIAL:

MOLDING: LCP UL94 V-0

CONTACT: COPPER ALLOY.

GOLD PLATED Min ON CONTACT AREA 100u"

Min TIN (LEAD FREE) ON SOLDER AREA,

SHELL: SUS304-H,T=0.30±0.03mm

50u" NICKEL PLATING OVER ALL.

MIDDLE SHILD: SUS304-H,T=0.20±0.03mm

2.MECHANICAL:

INSERTION: 5~20N.

EXTRACTION: 8~20N AFTER TEST.

DURABILITY: 10000 CYCLES

3.ELECTRICAL:

CURRENT: 5A FOR VBUS.

1.25A FOR GND PIN.

0.25A FOR OTHER.

VOLTAGE: 20 V MAX

WITHSTANDING VOLTAGE: 100V AC R.M.S.

CONTACT RESISTANCE: 40mΩ MAX.

INSULATION RESISTANCE: 100MΩ MIN.

4.ENVIRONMENTAL

TEMPERATURE RANGE -35°C ~ +85°C

产品图

公差一览表

TOLERANCE UNLESS OTHERWISE			
X	±0.35	X	±5.°
.X	±0.30	.X	±2.°
.XX	±0.25	.XX	±1.°
.XXX	±0.05	.XXX	±0.5°

深圳市精拓金电子有限公司
Shenzhen Jing Tuo Jin Electronics Co., Ltd.

Signal Name	GND	SSRXp1	SSRXn1	Vbus	SBU2	Dn2	Dp2	CC2	Vbus	SSTXn2	SSTXp2	GND
PIN	B12	B11	B10	B9	B8	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1
Signal Name	GND	SSTXp1	SSTXn1	Vbus	CC1	Dp1	Dn1	SBU1	Vbus	SSRXn2	SSRXp2	GND
PIN	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	A12

单位	MM	制图	L-S-S	产品料号	918-418K2023D10001
比例	1:1	审核	G-Z-F	产品名称	TYPE-C31 母座板 151 间距 0 无弹舌点
日期	2021-03-10	核准	黄国荣	角法	双槽J1 LCP 间距 6PIN

G

F

E

D

C

B

A

G

F

E

D

C

B

A

1

2

3

4

5

6

7

8



9

10

1

2 3 4 5 6 7 8 9 10


出料方向
PULL OUT DIRECTION



4.00
2.00

16.00

0.40






1. 帶子引導長度
LEAD TAPE LENGTH
出料方向
PULL OUT DIRECTION

NOTES

MAPX	MODIFICATION	DRW	DATE

2. 上帶剝力力為：0.1~1.3N(10.2gf~130gf)
PEELING OFF FORCE OF TOP TAPE: 0.1~1.3N(10.2gf~130gf)
出貨運輸過程中一定注意：
THIS REQUIREMENT SHOULD BE APPLIED AT SHIPMENT：
卷帶在運輸過程中不能散開
PEELING OFF SHOULD NOT BE ALLOWED DURING TRANSPORTATION



产品图

PRODUCT CHART DWG

公差一览表

TOLERANCE IN UNITS OTHERWISE

公差	公差	公差	公差	公差	公差
X	±0.35	X	±5.°	X	±2.°
.X	±0.30	.X	±2.°	.XX	±1.°
.XX	±0.25	.XX	±1.°	.XXX	±0.5°
.XXX	±0.05	.XXX	±0.5°		

深圳市精拓金电子有限公司
Shenzhen Jing Tuo Jin Electronics Co., Ltd.

单位	MM	制图	L-S-S	产品料号	918-418K2023D10001
比例	1:1	审核	G-Z-F	产品名称	TYPE-C31 母座板 151 间距 0 无铆点
日期	2021-03-10	核准	黄国荣	角法	双排DIP LCP 间距 6PIN
DATE		APPRO		版本	A0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

RoHS

MAPX

MODIFICATION

DRW

DATE

at small positioning hole of the carrier tape side).
標籤黏貼處 (朝捲裝包材的小定位孔一側)

Location of label sticking (label)

包裝盤ape reel

防水袋

waterproof plastic bag

紙箱carton

NOTE:

1. 每捲包裝數量及每箱裝箱數量如左下表格.
2. 以上膠帶覆蓋下包裝帶經包裝機冷封包裝
3. 每個紙箱放2個珍珠棉
4. 將裝滿產品的卷盤放入紙箱并以膠帶封口

产品图

PRODUCT CHART Dwg

公差一览表

TOLERANCE UNLESS OTHERWISE

单位

MM

制图

L-S-S

产品料号

918-418K2023D10001

UNIT

SCALE

审核

G-Z-F

产品名称

TYPE-C31 母座板 L51 间距:0.5mm 带点

比例

1:1

审核

G-Z-F

产品名称

TYPE-C31 母座板 L51 间距:0.5mm 带点

日期

2021-03-10

核准

黄国荣

角法

VER

版本

A0

深圳市精拓金电子有限公司
Shenzhen Jing Tuo Jin Electronics Co., Ltd.产品料號
(PRODUCT No.)

包裝容量 (PACKING CAPACITY)

重量 (Kg)

PCS/REEL

REEL/SCARTON

N.W./PCS

N.W./BOX

G.W./BOX

1000

10

10000

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10