





1	2	3	4	5	6	7	8
A					REVISION	DESCRIPTION	DATE
B					A0	FIRST RELEASE	2018.10.17
C					A1	用天技上下固杆套	2022.08.24
D					A2	新建杆套、上/下固料号	2024.12.17
E							DRAFTER
F							S. He
G							S. He
H							



COMPLIANCE WITH THE REQUIREMENT: ■RoHS; □HF; □SONY SS-00259; □OTHERS
*NO USING ESTRICITED AND BANNED SUBSTANCE

H431

技术要求:

- 电气特性: 使用矢量网络分析仪100%测试。
特性阻抗:50Ω; 适用频率范围:5.125GHz~5.825GHz; 驻波比:最大2.5。
- 尺寸检验: [*]为FAI检测项目; *为重点检测项目; ■为CPK管制项目。
- 外观检验: 目视全检。
产品表面不得有刮伤、破损和脏污; 镀层色泽光亮均匀, 不得有氧化。
- 包装规范: 25PCS/包。
- 环保要求: 产品及其使用之物料皆需要符合RoHS要求。

△	7	2SBKG0102	天线杆套, 09. 40*L43. 00, TPEE, 黑色	1	---
△	6	2YG035	天线单元, 接地管, 04. 4*Ø1. 55*L12. 0	1	---
△	5	2SBKU32N1	上固定座, 09. 35*L28. 8, PC 黑色免铆钉式	1	---
△	4	2SBKD34N1	下固定座, 09. 35*L19. 7*Ø5. 10黑色免铆钉式	1	---
△	3	2LC15PF801-5	SMA 母针OD:1.5*L7.8mm, 镀金3u''	1	---
△	2	2LC15PM808-8	SMA公头, 塑胶外壳, 黑色, 小孔	1	---
△	1	2C5R17811BN1	RG178同轴电缆, 银锡线, 透明棕色	1	依裁线图裁线
No.	PART NUMBER	PART NAME & DESCRIPTION	Q' TY	REMARKS	

GENERAL TOLERANCE: LINEAR: X ±0.20 X. X ±0.15 X. XX ±0.05 X. XXX ±0.01	HJ-Tech 东莞市皇捷通讯科技有限公司		
ANGLE: X° ±4.00° X. X° ±3.00° X. XX° ±2.00° X. XXX° ±1.00°	FILE NAME: 产品图		
ENG/DATE: DENG JUN. TAN/18.10.17	TITLE: 射频天线组件		
CHE/DATE:	直连式外置天线, CD445黑色, 铜管结构, RG178线+SMA公头母针		
APP/DATE:	P/N:	3D0101BK02-001	SCALE: 1:1
	UNIT: mm	REVISION: A0	SHEET: 1/1

1	2	3	4	5	6	7	8
---	---	---	---	---	---	---	---