




技术要求:

1 电气特性: 特性阻抗:50Ω; 适用频率范围:DC-6GHz;

2 断短路与高压测试: 100%使用线材综合测试仪测试。

测试条件: 断短路判定值:2kΩ; 直流导通电阻:最大2.00Ω; 绝缘电阻:DC 300V, 0.05秒, 50MΩ。

3 尺寸检验: [*]为FAI检测项目; *为重点检测项目; ■为CPK管制项目。

4 外观检验: 目视全检。产品表面不得有刮伤、破损和脏污; 镀层色泽光亮均匀, 不得有氧化。

5 包装规范: 25 PCS/扎, 4扎/100PCS/包, 配件单独包装放于纸箱内最上层。

6 环保要求: 产品及其使用之物料皆需要符合RoHS要求。

COMPLIANCE WITH THE REQUIREMENT: ■RoHS; □HF; □SONY SS-00259; □OTHERS

*NO USING ESTRICTED AND BANNED SUBSTANCE

H340

6	2TA015BK1-012	OD:1.5*L12.0mm, 无卤阻燃, 125H2普通型, 黑色	1	---
5	2TA035BK1-015	OD:3.5*L15.0mm, 无卤阻燃, 125H2普通型, 黑色	1	---
4	2LC00PF6-001	XH 2.54mm, 2P HSG, L8.0*W5.7mm	1	---
3	2TA035BK1-020	OD:3.5*L20.0mm, 无卤阻燃, 125H2普通型, 黑色	1	---
2	2LC08SF004	BNC JACK FOR RG316 CABLE, OD:12.5*L31.75mm,	1	配硅胶圈, 华司, 2.0螺母
1	2C5R17416BK2	RG174黑色64编铜包铝线-50 OHM	1	---
No.	PART NUMBER	PART NAME & DESCRIPTION	Q' TY	REMARKS

GENERAL TOLERANCE: LINEAR: X ±0.50 X.X ±0.30 X.XX ±0.10 X.XXX ±0.05 ANGLE: X° ±4.00° X.X° ±3.00° X.XX° ±2.00° X.XXX° ±1.00°		HJ-Tech 东莞市皇捷通讯科技有限公司			
FILE NAME: 产品图		TITLE: RF CABLE, RG174黑色线, P1端铆接焊BNC JACK, P2端铆接2 HSG, 外露线长210mm			
ENG/DATE: Mark/19.07.16		P/N: 3C0927C15-001			
CHE/DATE:		APP/DATE:			
UNIT: mm		SCALE: 1:1		REVISION: A0	
				SHEET: 1/1	