





1	2	3	4	5	6	7	8
A					REVISION	DESCRIPTION	DATE
B					A0	FIRST RELEASE	18.12.11
C					A1	增加卡扣	19.01.08
D					A2	修改卡扣单独包装	19.08.08
E							
F							
G							
H							



技术要求:

- 电气特性: 使用矢量网络分析仪100%测试。特性阻抗:50Ω; 适用频率范围:2.4GHz~2.5GHz; 驻波比:最大2.00; 增益:峰值增益4dBi。
- 尺寸检验: [*]为FAI检测项目; *为重点检测项目; ■为CPK管制项目。
- 外观检验: 目视全检。产品表面不得有刮伤、破损和脏污; 镀层色泽光亮均匀, 不得有氧化。
- 包装规范: 20PCS/扎, 5扎/包, 即1000PCS/包, 卡扣单独包放在纸箱内最上层。
- 环保要求: 产品及其使用之物料皆需要符合RoHS要求。



10	2SBKK4500	适用0.8mm面板-CD39卡扣	1	小外径11.0
9	2SBKG1800	杆套, L160.00*Ø13.00, TPEE, 黑色	1	---
8	2MH012	海绵, OD:8.0*T5.0mm, EVA	1	
7	2YT013	弹簧, 5.50*1.00*L102.15MM	1	---
6	2TA070BK1-040	OD7.00*40.00mm黑色热缩管收缩比例为2:1	1	---
5	2YG025	2.4G铝合金管(铆压式), L23.00*6.80*1.1, 材质锌合金镀镍	1	---
4	2SBKU31N8	上固定座, L28.20*Ø13.00, PC, 黑色	1	---
3	2SBKD41N3	下固定座, L29.40*Ø13.00, PC, 黑色	1	---
2	2LM10P113210	MHF-1-PLUG FOR OD1.13 CABLE	1	---
1	2C5M11312LG1	微细同轴电缆, OD1.13, 浅灰色双锡线	1	---
No.	PART NUMBER	PART NAME & DESCRIPTION	Q'TY	REMARKS

GENERAL TOLERANCE: LINEAR: X ± 0.20 X. X ± 0.15 X. XX ± 0.05 X. XXX ± 0.01	HJ-Tech 东莞市皇捷通讯科技有限公司		
ANGLE: X° $\pm 4.00^\circ$ X. X° $\pm 3.00^\circ$ X. XX° $\pm 2.00^\circ$ X. XXX° $\pm 1.00^\circ$	FILE NAME: 产品图	TITLE: 射频天线组件 线馈式天线, G18黑色, 铜管+弹簧, 1.13浅灰+MHF, 外露线长 L=170mm	
ENG/DATE: DENG JUN. TAN/18.12.12	CHE/DATE: .	P/N: 3K1802GY14-001	
APP/DATE: .	UNIT: mm	SCALE: 1:1	REVISION: A0
			SHEET: 1/1

COMPLIANCE WITH THE REQUIREMENT: ■RoHS; □HF; □SONY SS-00259; □OTHERS
*NO USING ESTRICITED AND BANNED SUBSTANCE

H329

1 2 3 4 5 6 7 8