



工业电源

A-25GA系列

产品规格书

A-25GA-X

- ◇ 产品类别：25W工业电源
- ◇ 版本编号：R1.0
- ◇ 发布日期：2024年8月20日

CHUANGLIAN

★ 产品特性

- 输入电压范围：
180-264VAC/254-373VDC
- 全方位保护功能：输出短路\过压\过流
- 无风扇自然冷却
- 工作温度范围：-25℃~+70℃（具体查看降额曲线）
- 两年质保




📄 产品概述

A-25GA-x系列产品为一款25W自冷金属机壳型工业电源，全系列产品具有电压交直流输入，输出电压包括5V/12V/24V，可适配不同的负载应用要求来满足大部分工业应用需求。另外，产品EMC及安全标准满足国际IEC/EN/UL62368,GB4943标准。高转换效率，紧凑的外壳设计，良好的散热，以及全方位保护，保障了本系列产品的高可靠性和高稳定性。

 应用领域

工业控制、机械电气、电子仪器、工业自动化装置、电子设备、半导体设备、老化设备等。

 产品命名



 型号列表:

产品型号	输出功率 (W)	输出电压 (V _{dc})	输出电流 (A)	纹波噪声 (mV) ^[2]	效率@230VAC 典型值 ^[1]
A-25GA-5	25	5	0-5	100	82%
A-25GA-12	25.2	12	0-2.1	150	86%
A-25GA-24	26.4	24	0-1.1	150	85%

备注: [1] 全文中所有性能参数均在温度 25℃, 额定输入电压且满载条件下所量测的典型值, 特别注明除外。
[2] 开关电源纹波噪声测试方法: 在电源输出端子侧测试, 测试时在测试线末端加并47uF电解电容和0.1uF高频电容, 测试线使用20±2cm双绞线, 示波器带宽设置为20MHz, 示波器探头需要去掉探头帽和地线夹;
[3] 在任何工作稳态条件下, 总输出功率不得超过额定输出功率。当输出电压调高时, 输出总功率不能超过额定输出功率; 输出电压调低时, 输出电流不能超过额定输出电流。
※ 开发中的产品型号, 请联系我们销售人员或经销商代表了解产品开发进度。

◎ 输入特性:

参数	最小值	典型值	最大值	备注
输入交流电压范围	180 V _{ac}		264 V _{ac}	
额定输入交流电压范围	200 V _{ac}		240 V _{ac}	
输入直流电压范围	254 V _{dc}		373 V _{dc}	
输入频率范围	47 Hz		63 Hz	
最大输入电流			0.33 A	230Vac/满载
漏电流			0.75 mA	240Vac/50Hz
输入浪涌电流			50 A	230VAC/冷启动

◎ 输出特性:

参数	最小值	典型值	最大值	备注
输出电压精度	-3.0%		+3.0%	所有型号
线性调整率	-0.5%		+0.5%	所有型号
负载调整率	-3.0%		+3.0%	所有型号
开机启动时间			2500ms	230Vac, 满载
上升时间			50ms	230Vac, 满载
保持时间	20ms			230Vac, 满载

◎ 效率：

参数	最小值	典型值	最大值	备注
效率@230 V _{ac}				
A-25GA-5	81%	82%		环境温度25±5℃，满载
A-25GA-12	85%	86%		
A-25GA-24	84%	85%		

◎ 保护功能：

参数		最小值	典型值	最大值	备注
过载保护		110%		180%	打嗝模式,故障解除时,输出自动恢复正常
过压保护	A-25GA-5	110%Vo		160%Vo	打嗝模式,故障解除时,输出自动恢复正常
	其他型号	110%Vo		130%Vo	
短路保护		当输出端有短路故障时,输出打嗝模式保护.当短路故障解除时,电源自动恢复正常输出			



◎安规和电磁兼容：

安全规范	国家地区	项目	依据标准
UL/CUL	美国/加拿大	安全标准	UL 62368-1
			CAN/CSA C22.2 No. 62368-1:19
CE	欧洲		EN 62368-1
CB	CB成员国		IEC 62368-1
CQC	中国		GB 4943.1

EMS 标准	国家地区		依据标准/判据		
CE	欧洲	静电放电	EN 61000-4-2	Air 8 kV / Contact 4 kV	Criteria B
		辐射抗扰度	EN 61000-4-3	80MHz-1GHz 10V/m	Criteria B
		电快速瞬变脉冲群	EN 61000-4-4	±2KV	Criteria B
		浪涌抗扰度	EN 61000-4-5	CM±2KV/DM ±1KV	Criteria B
		传导骚扰抗扰度	EN 61000-4-6	10Vr.m.s	Criteria B
		工频磁场抗扰度	EN 61000-4-8	30A/m，连续	Criteria B
		电压暂降、跌落和短时中断抗扰度	EN 61000-4-11	跌落100%,0.5周期	Criteria B
				跌落100%,250周期	Criteria B
				跌落30%,25周期	Criteria B
				中断100%，250周期	Criteria C


备注：
1.电源是设备系统元器件的一部分,所有EMC测试都需将电源样品安装在长400mm*宽400mm*厚度3mm的金属板上测试,同时应用时需要结合终端设备进行电磁兼容相关确认。

◎通用概述:


参数		最小值	典型值	最大值	备注
隔离耐压	输入对输出	3000 V _{ac}			测试时间1分钟，漏电流小于5mA
	输入对外壳	1800 V _{ac}			
	输出对外壳	500 V _{ac}			
绝缘阻抗	输入对输出	100MΩ			测试电压：500V _{dc}
	输入对外壳	100MΩ			
	输出对外壳	100MΩ			
工作温度		-25℃		+70℃	参考降额曲线
工作湿度		20%RH		95%RH	无冷凝
储存温度		-30℃		+80℃	
存储湿度		10%RH		95%RH	无冷凝
温度系数		-0.03%/℃		0.03%/℃	0~50℃
平均无故障间隔时间(MTBF)		300000小时			环温25℃, MIL-HDBK-217F
尺寸		91.5*51*28mm			L(长度)*W(宽度)*H(高度)
净重			170g		
包装		96PCS/14.5Kg/箱，外箱尺寸：435(长)*250(宽)*225(高)mm			

◎特性曲线:

输入电压 VS 输出负载



环境温度 VS 输出负载





备注:

- 1.如应用时需要了解更详细的测试数据, 请联系我司技术支持获取对应产品的应用笔记。
- 2.本产品适合在自然空气对流环境中使用, 如在密闭环境中使用请咨询我司技术支持人员。

AC/DC 25W开关电源
A-25GA系列



◎机构尺寸:



4-M3 客户系统安装孔

安装螺丝: M3
安装扭力: 4Kgf.cm(0.4N.m)
螺丝伸入机壳不大于4mm

备注:
单位: mm[inch]; 未标注公差为±0.5[±0.020]

输入/出引脚功能

引脚	功能	螺丝扭力要求
L	AC LINE	螺丝: M3.6扭力: 6Kgf.cm(0.6N.m)
N	AC NETURAL	
⊕	EARTH	
V-	DC output -	螺丝: M3.6扭力: 6Kgf.cm(0.6N.m)
V+	DC output +	

