



广州尼博星电子科技有限公司

承 认 书 FOR APPROVAL

客户名称:		客户料号:	
产品名称:	共模电感	版 本 :	Ver 1.1
产品编号:	116026	执行日期:	2024.10.21
产品型号:	UU10.5-50mH		

厂商承认 (盖章)	制 造 单 位		
	批 准	审 核	核 对

客户承认 (盖章)	接 收 单 位		
	批 准	审 核	核 对

联系人: 叶小姐
电 话: 020-82185821 18011819707
传 真: 020-85625535
地 址: 广州市增城区荔城街西城路西二巷 3 号首层
网 址: <https://www.gzny-boxing.com/>

承认签章后请回传承认书, 正本请客户留档备案; 若在签章承认书回传之前, 接到该产品的订单, 则视客户默认。


广州尼博星电子科技有限公司
Guangzhou Nyboxing Electronic Technology Co., Ltd

物料编码 Material encoding		型号 Model	CMI UU10.5-50mH
---------------------------	--	-------------	-----------------


NO1. 物料清单 Bill Of Material

No.	物料名称 Name of material	规格型号 Specifications and models	制造商 Manufacturer	认证号 Certification number
1	BOBBIN	UU10.5	CHANGCHUN PLASTICS CO., LTD	E59481
2	CORE	UU10.5	HAI NING ZHONGXIN ELECTRONIC CO., LTD.	/
3	WIRE	UEW MW79 155°C	ZHEJIANG HONGBO ELECTRIC WIRE Co., LTD	E221719
4	TAPE	PZ POLYESTER	JINGJIANG JINGYANG INSULATING PRODUCT CO., LTD.	E165111
5	VARNISH	T-4260	WUJIANG TAIHU INSULATION MATERIAL CO., Ltd	E228349


NO2.骨架尺寸图 Frame size chart



NO3.原理图 Schematic



NO3. 绕线结构图 Winding structure



绕组 WDG	进线脚位 BEGINNING	进线套管 TEFLON TUBE	线材规格 WIRESIZE	匝数 TURNS	出线脚位 TERMINAL	出线套管 TEFLON TUBE	绝缘胶纸 层数 TAPE TURNS	备注 Remarks
N1	1脚	/	φ0.3mm , 2UEW , 155°C, B级	122TS REF	2脚	/	/	均匀绕
N2	4脚	/	φ0.3mm , 2UEW , 155°C, B级	122TS REF	3脚	/	/	均匀绕

NO4. 工艺要求 Process requirements

- ①各绕组的绕制方向均一致；
- ②产品需真空含浸；
- ③包装方式：250个/托盘；

NO5. 电气性能 Electric property

- ①电感量L1 (1-2) ≥50mH; 电感量L2 (4-3) ≥50mH; 测试条件@1KHz/0.3V/25°C;
- ②电感偏差|L1-L2| ≤0.5mH;
- ③线-线耐压1500VAC/5mA/30s通过;
- ④线-磁芯耐压1000VAC/5mA/30s通过;