


1		2		3		4		5		6	
No.	Specification			Unit	Q'ty	No.	Specification			Unit	Q'ty
1	M8 A编码孔型胶芯塑料组装式 黑色			pc	1	8	M8螺纹式主体， 组装式弯式塑料外壳			pc	1
2	M8螺纹式螺母螺钉,母头金属组装式铜外壳			pc	1	9	M8塑料组装式防水胶塞 硅橡胶黑色			pc	1
3	M8 母胶芯对插防水垫片,硅橡胶 $\phi 7\times \phi 5.5\times 0.5$ 黑色			pc	1	10	M8塑料组装式尾爪,黑色			pc	1
4	M8螺纹式螺母螺钉,主体连接螺帽铜外壳			pc	1	11	M8螺纹式尾部锁线螺母,组装式塑胶外壳			pc	1
5	丁腈橡胶 $\phi 10*\phi 7*1.5$ 黑色			pc	1						
6	M8 螺钉式母针直针镀金 OD:1.0			pc	3~4						
7	内六角机米螺钉,镀镍			pc	3~4						



芯位排布



技术参数

连接方式:	螺纹连接	外壳材料:	尼龙/铜，镀镍
接线方式:	螺钉压接	接触体材料:	铜，镀金
编 码:	A	绝缘体材料:	增强尼龙，黑色
污染等级:	3	密封材料:	硅胶/橡胶，黑色
温度范围:	$-40^{\circ}\text{C} \sim +80^{\circ}\text{C}$		
防护等级:	IP67		
插拔次数:	≥ 500		
电缆出口直径:	3.5~5.0mm		
导线截面积:	Max 0.75mm ² /AWG 18		

材料



GENERAL TOLERANCE (UNLESS SPECIFIED)		绘图 DWN	W. M 2024. 10. 30		CAZN® 正成	
$\leq 10 \pm 0.1$ $< 10 \sim \leq 20 \pm 0.2$ $< 20 \sim \leq 50 \pm 0.5$ Angle $\pm 1^{\circ}$	确认 CHK	核准 APVD			品 名 TITLE	M8 弯式孔型塑料组装式插头 A编码 螺钉式 出线口OD:5.0
					品 号 PART NO	
	单位 UNIT	MM	版本 REV	A	型号 DRAWING NO	M8-Sxx-PLD05
 视 角 THIRD ANGLE	尺寸 SIZE	A4	页码 SHEET	1 OF 1		