





PART No. 名称	No. OF CONTACTS 芯数	A	B	C	D	E
PS-10PE-D4T*-M*E	10	10.16	17.53	21.84	27.94	32
PS-16PE-D4T*-M*E	16	17.78	25.15	29.46	35.56	39.6
PS-20PE-D4T*-M*E	20	22.86	30.23	34.54	40.64	44.7
PS-26PE-D4T*-M*E	26	30.48	37.85	42.16	48.26	52.3
PS-30PE-D4T*-M*E	30	35.56	42.93	47.24	53.34	57.4
PS-34PE-D4T*-M*E	34	40.64	48.01	52.32	58.42	62.5
PS-40PE-D4T*-M*E	40	48.26	55.63	59.94	66.04	70.1
PS-50PE-D4T*-M*E	50	60.96	68.33	72.64	78.74	82.8
PS-60PE-D4T*-M*E	60	73.66	81.03	85.34	91.44	95.5

TABLE 2 CONTACT FINISH
表2 仕上

*		1	2	3
FINISH 仕上	CONTACT AREA 接触部	GOLD(0.1μm MIN.) OVER NICKEL Ni/Au(0.1μm以上)	GOLD(0.34μm MIN.) OVER NICKEL Ni/Au(0.34μm以上)	GOLD(0.76μm MIN.) OVER NICKEL Ni/Au(0.76μm以上)
	TERMINAL AREA 端子部		(LEAD FREE) TIN/TIN ALLOY OVER NICKEL Ni/Au(鉛フリー合金(無鉛))	

TABLE 3 TERMINAL LENGTH
表3 結線部長さ

*	1	2
F	2.8	3.3



P.C.B. HOLE PATTERNS(REF.)
基板取付寸法(参考)

DESIGNATION
命名法

PS-**PE-D4T*-M*E

T T T T

(LEAD FREE)TIN/TIN ALLOY
錫又は錫合金(無鉛)

FINISH(SEE TABLE 2)
仕上(表2参照)

PIN HEADER WITH LATCH(WITH POLARIZING KEY)
ロック付ピンヘッダ(極性キイ付)

TERMINAL AREA LENGTH(SEE TABLE 3)
結線部長さ(表3参照)

THROUGH HOLE (TERMINATION)
スルーホール(ターミネーション)

DOUBLE ROW 2.54mm SPACE
2列2.54ピッチ

CONTACT AREA LENGTH
接触部長さPIN SIDE
ピン側

No. OF CONTACTS(SEE TABLE 1)
芯数(表1参照)

SERIES
シリーズ名

4	POST	TABLE 1	COPPER ALLOY△	SEE TABLE 2				
3	INSULATOR	1	P. B. T	_____		UL94V-0 COLOR:BLACK		
2	SPRING PIN	2	STAINLESS STEEL	PASSIVATE				
1	LEVER	2	NYLON	_____		UL94V-0 COLOR:BLACK		
符号 No.	名 称 DESCRIPTION	個 数 QTY.	材 料 MATERIAL	仕 上 FINISH	備 考 REMARKS			
仕様書 (SPECIFICATION)		第1版 (ORIGINAL DATE) 29.Dec.2004		尺 寸 (SCALE) 2: 1	シリーズ (SERIES) PS	日本航空電子工業株式会社		
製造 DR.		H.SAKURADA		名称 (TITLE)	JAPAN AVIATION ELECTRONICS INDUSTRY, LTD.			
公差 (GENERAL TOLERANCE)		担当 CHK. N.UCHIYAMA		PS- * * PE-D 4 T * - M * E				
寸法 (DIMENSION)		查閱 APPD. Y.YAHIRO		P I N H E A D E R			図面番号 (DRAWING NO.) SJ101470	
. ± 0.8		X° ±		質量 (MASS)				
.X ± 0.4		X°X' ±						
.XX ± 0.1		承認 APPD. K.HISATOMI						
.XXX ±								