








SPECIFICATION
 NUMBER OF CONTACT: 4 × #8
 RATED VOLTAGE: 500VAC POLLUTION DEGREE: 2
 OVER VOLTAGE CATEGORY: II
 : 250VAC POLLUTION DEGREE: 3
 OVER VOLTAGE CATEGORY: III
 RATED CURRENT: 46A MAX. per CONTACT
 : 57A MAX. per CONTACT (8~10mm²)
 DIELECTRIC
 WITHSTANDING VOLTAGE : 2000VAC
 INSULATION RESISTANCE: 1000MΩ MIN. (at 500VDC)
 APPLICABLE WIRE SIZE : 10mm² MAX.

仕様

コンタクト	: #8コンタクト 4本
定格電圧	: 500VAC (汚染度:2/過電圧範疇:Ⅱ)
	: 250VAC (汚染度:3/過電圧範疇:Ⅲ)
定格電流	: 46A以下/1芯
	: 57A以下/1芯 (適用電線:8~10mm ²)
耐電圧	: 2000VAC
絶縁抵抗	: 1000MΩ以上 (DC500Vにて)
適用電線	: 10mm ² 以下

DESIGNATION
命名法

J L 1 0		8	A	2 2	-	2 2	S	E	※	-	E B
SERIES シリーズ名									WITH END BELL エンドベル付		
PLUG (ANGLE) プラグ (アングル)									INSERT ROTATING POSIRION インサート回転角度		
WATER-PROOF IN MATING PART (MATED) 嵌合時嵌合防水構造									NONE: NORMAL POSITION 無し: ノーマルポジション		
		SHELL SIZE シェルサイズ							WITH PROTECTIVE EARTH CONTACT 保護回路構造有		
		INSERT ARRANGEMENT インサート名					SOCKET CONTACT ソケットコンタクト				

NOTE 1. CONTACT POSITION NUMBER APPEARS IN THE AREA SHOWN.
EARTH MARK (⊕) IS MARKED NEAR BY CONTACT No. "D".

2. COMPANY LOGO "JAE" APPEARS IN THE AREA SHOWN.

3. INSERT ARRANGEMENT NUMBER "22-22SE" IS MARKED IN THE AREA SHOWN.

4. PRODUCTION LOT NUMBER ARE MARKED AS INDICATED.


MANUFACTURING MONTH (1 ~ 9 , X , Y , Z) (JAN. ~ SEP. , OCT. , NOV. , DEC.)
MANUFACTURING YEAR (' 13 , ' 14 ...)

注1. 図示の位置に端子番号を表示する。又、保護回路接続(D端子)は  で表す。
 2. 図示の位置に社名【JAE】を表示する。
 3. 図示の位置にインサート名【22-22SE】を表示する。
 4. 図示の位置に製造ロットNo.を表示する。

※※※
製造月(1~9月:1~9, 10月:X, 11月:Y, 12月:Z)
製造年('13, '14...)

特別管理品目
SPECIAL CONTROL ITEM
TUV

14	END BELL	1	ALUMINUM ALLOY	ZINC PLATING	COLOR:BLACK SYSTEM INTERFERENCE COLOR
13	O-RING	1	SYNTHETIC RUBBER	—	
12	CONTACT	4	COPPER ALLOY	SILVER PLATING	
11	SET SCREW	1	STEEL	ZINC PLATING	COLOR:BLACK SYSTEM INTERFERENCE COLOR
10	O-RING	1	SYNTHETIC RUBBER	—	
9	RETAINING RING	1	COPPER ALLOY	ZINC PLATING	COLOR:BLACK SYSTEM INTERFERENCE COLOR
8	RETAINING RING	1	COPPER ALLOY	ZINC PLATING	COLOR:BLACK SYSTEM INTERFERENCE COLOR
7	WAVE SPRING	1	STAINLESS STEEL	—	
6	C-TYPE RING	1	STAINLESS STEEL	—	
5	ASSEMBLY NUT	1	ALUMINUM ALLOY	ZINC PLATING	COLOR:BLACK SYSTEM INTERFERENCE COLOR
4	COUPLING NUT	1	ALUMINUM ALLOY	ZINC PLATING	COLOR:BLACK SYSTEM INTERFERENCE COLOR
3	REAR INSULATOR	1	SYNTHETIC RESIN	—	COLOR:BLACK
2	FRONT INSULATOR	1	SYNTHETIC RESIN	—	COLOR:BLACK
1	BARREL	1	ALUMINUM ALLOY	ZINC PLATING	COLOR:BLACK SYSTEM INTERFERENCE COLOR
符号 NO.	名 称 DESCRIPTION	個 数 QTY.	材 料 MATERIAL	仕 上 FINISH	備 考 REMARKS

NO.		DESCRIPTION		QTY.	MATERIAL	FINISH	REMARKS	
仕様書 (SPECIFICATION) JACS-50101				第1版 (ORIGINAL DATE) 19/FEB/2013		尺度 (SCALE) 1:1	シリーズ (SERIES) JL10	日本航空電子工業株式会社
一般公差 (GENERAL TOLERANCE)				製図 DR.	—	名称 (TITLE) JL10-8A22-22SE-EB		 JAPAN AVIATION ELECTRONICS INDUSTRY, LTD.
寸法 (DIMENSION)		角度 (ANGLES)		担当 CHK.	H. EBIHARA			
± 0.8		×° ±		査閲 APPD.	—			
× ± 0.4		×°×' ±		承認 APPD.	E. MATSUMOTO			
×× ± 0.1						質量 (MASS)	図面番号 (DRAWING NO.)	
××× ±		単位 (UNIT) : mm				SJ112316		版数 (VER.) 1