










REV.	ECN NO OR DESCRIPTION	REVISED	DATE

A向24°a与b通

B向24°a与d通

C向1 a与c通



项 目		标 准
电气性能	额定电流 Rated Current:	0.1A MAX
	额定电压 Rated voltage:	DC 12V
	接触电阻 Contact resistance:	≤100mΩ
	绝缘电阻 Insulation Resistance:	≥100MΩ
	耐压强度 Compressive strength:	AC110V 50Hz/1 min
机械性能	操作力度 Operating force:	2-80±50gf 205±50gf
	机械寿命 Mechanical life:	10,000 cycles Min
	操作行程 Operation Stroke:	1.0±0.2mm
环境性能	温度范围 Temperature Range:	-10°C ~ +60°C

F	手柄	1	尼龙	/	黑色	
E	弹簧	1	不锈钢丝	/	原色	
D	盖板	1	不锈钢	/	原色	
C	簧片	1	覆银铜	单边覆银	白色	
B	嵌件	1	磷铜	整体镀银	银白色	
A	底座	1	尼龙	/	黑色	
NO.	零件名称 Part Name	QTY	材 料 Material	镀涂 Plating coating	颜色 colour	备注 Remarks

UNLESS OTHERWISE SPECIFIED TOLERANCES

DECIMALS: X :±0.30 X.X :±0.20 X.XX :±0.10

ANGLES: X :±2° X.X :±1°

TITLE: 东莞市汉博电子科技有限公司 DONGGUAN HANBO TECHNOLOGY CO., LTD

WHEEL SWITCH SERIES

DWN xiong PART NO. WS-001ZB

CHKD lee SCALE: 1:1 UNIT: mm

APVD wang SIZE: A4 SHEET: 10F 1 REV: A4

CUSTOMER COPY