



浙江博众电气有限公司
ZHEJIANG BOZHONG ELECTRIC CO., LTD

承 认 书

SPECIFICATION FOR APPROVAL

客户名称 Customer: _____

贵司料号 CUSTOMER P/N: _____

FFC软排线

敝司料号 INTERIOR P/N: 0.5-10A 60 3/5 _____

贵公司承认印 Approval signatures


料 号/Part No.	签 章/Signatures


Send us a copy of reference, thank you!

日期 Date:

地址: 浙江乐清虹桥镇信岙工业区
Add: Xianyangchen Industry Zone Hongqiao
Yueqing Zhejiang
电话/Tel: 0769-81208309
东莞办销售总监: 周贤招(周总)13798508102
[Http://www.cnbozhong.com](http://www.cnbozhong.com)
Alibaba: [Http://dezhimei.cn.alibaba.com](http://dezhimei.cn.alibaba.com)

拟制/Drawn	宋元隆
审核/Check	赵晓峰
批准/Approved	陈乐峰





注意事项

1. 形体图像仅供关系对照，一切以数据表规格为准。

构造			
NO.	项目	规格	备注
1	绝缘薄膜	印字20624	43um
		空白膜	43um
2	补强板	蓝色	225um
		厚度	0.035
3	导体 镀锡	宽度	± 0.03
		电镀	锡Sn
4	导体镀层	电镀	$\geq 40\mu m$

尺寸			
导体芯数量	N	10	
间距	P	0.5	± 0.05
总间距	Pt	4.5	± 0.08
总宽度	W	5.5	± 0.08
边缘宽度	M	0.5	± 0.08
总长度	L	60	± 1.5
插接厚度	T1	0.3	± 0.05
线身厚度	T2	0.12	± 0.03
线口倾斜度	A		≤ 0.3
冲孔倾斜度	B		≤ 0.5
线口裸铜长度	S1/S2	3/3	± 0.05
补强板长度	B1/B2	5/5	± 1

辅助清单			
NO.	项目	规格	数量
1			
2			
3			

- 1.保质期：镀金为12个月；镀锡为6个月。
2.储存环境：温度0°C~38°C；湿度20%~70%RH。

规格型号：	0.5-10A 60 3/5			浙江博众电气有限公司					
客户料号：	A.01.000060-R0535	客户型号：							
版本	变更内容			日期					
A/O	新制作			2025/02/13	名称：	FFC软排线	图号：	BZ2025021301	绘图：
					比例：	FIT	单位：	毫米(mm)	审核：
					视觉：	⊕ └─┘	页码：	第一页(共1页)	核准：
									陈乐峰