

零件承认书

SPECIFICATION FOR APPROVAL

客户名称：0110

增益型号：RH3.5x0.8x6P52E

规格描述：RH3.5*6.0*0.8 60Ω@100MHz 编带磁珠

日期：2024/10/08

版本：A

增益签核：

制订	审核	核准
夏琳		李万

客户签核：

工程	审核	核准



东莞市增益实业有限公司

地址：东莞市塘厦镇林村塘厦大道北552号

电话：0769-87321000

传真：0769-87891229

物料类型：

磁珠

日期：

2024/10/08

版本：

A





ITEM	RH3.5x0.8x6P52E
PART NO.	
ELECTRICAL REQUIREMENTS	IMPEDANCE Z:60 MIN OHM(100MHZ)

TEST MEHOD

APPEARANCE STANDARD	VISION
INSPECTION LEVEL	MIL-SID-105D AQL=0.1
CHARACT&SIZE	LEVEL S-3
SURFACE	LEVEL II
TEST EQUIPMENT	HP-4191A
TEST FREQUENCY	100MHZ
COIL SPEC	

DIMENSION

(UNIT:mm)



$$A=3.50\pm0.20\text{m/m}$$

$$C=0.80\pm0.20\text{m/m}$$

$$D=6.00\pm0.20\text{m/m}$$





ITEM	RH3.5x0.8x6P52E
PART NO.	

PACKAGING

Available in tape and reel bulk

TAPE DIMENSION:


TYPE	B	E	F	H	I	J	P	d1-d2
RH3.5x0.8x6P52E	63.00	6.00	52.2	4.20	1.35	0.80	5.00	1.20
	± 3.00	± 0.50	± 1.50	MIN	MAX	MAX	± 0.50	MAX






TEST DATA

CUSTOMER					QUANTITY				
ITEM		RH3.5x0.8x6P52E			COIL SPEC				
PART NO.					TEST FREQUENCY		100MHZ		
HUMIDITY		63%			TEST EQUIPMENT		HP-4191A		
TEMPERATURE		23℃							
	TESTRESOLUTION			DIMENSION(UNIT:mm)					
	Z MHZ	Z MHZ	Z 100MHZ	A	B	C	D	E	F
SPEC	Ω MIN	Ω MIN	60Ω MIN	3.50 ±0.20		0.80 ±0.20	6.00 ±0.20		
1			78	3.51		0.80	5.98		
2			76	3.50		0.85	6.00		
3			78	3.48		0.88	6.00		
4			81	3.56		0.90	6.01		
5			80	3.50		0.98	6.01		
6									
7									
8									
9									
10									
MEAN									
R									



ITEM : RH3.5x0.8x6P52E



METER: HP-4191A