




REV.	ECN NO.	DESCRIPTION	DATE	DESIGN



① 产品入载带示意图



② 卷盘贴标签示意图




③ 7盘产品叠层示意图

④ 产品入外箱示意图

CONNECTOR (PCS)	REEL	CARTON
1000	7000	

⑤ 外箱封箱示意图



包装说明:

1. 将检验好的成品,对插口朝前放入载带;每卷装1000PCS产品;具体如图一所示
2. 将包装好的产品;每盘必需贴上内标签;具体如图二所示
3. 将贴好内标签的产品每7盘叠;具体如图三所示
4. 装好后并封好纸箱及贴好相关标签;具体如图五所示;
5. (产品包装的标签,如客户有要求, 请按客户要求包装出货)
6. 载带前面留22PCS空格, 后面留22PCS空格
7. COVER与CARRY剥离力:50-125g, 速度:300mm/分钟左右, 剥离角度:165° -180°

TOLERANCE		NAME (INTENDED USE) CUSTOMER DRAWING	DRAWING NO.	
X. X	±0.30	X. ° ±10° PART NO. FI-03TC242A21375	TITLE: TYPE-C24P贴片公头13.75L	Guangdong FUYOU Precision Electronic Technology Co.,Ltd.
. XX	±0.20	. X° ±8°		
. XXX	±0.10	. XX° ±5°	DRAWG NO.	
UNITS	mm	DESIGN: ZXM		FY-03TC242A21375
MATERIAL	—	CHED:		
FINISH	—	APPL:	SCALE 1:1	SHEET 1/2
			REV. A	