BZCN

浙江博众电气有限公司

ZHEJIANG BOZHONG ELECTRIC CO., LTD

承　认　书

SPECIFICATION FOR APPROVAL

客 户 名 称 Customer：

贵司料号CUSTOMER P/N：

敝司料号INTERIOR P/N：

FFC软排线

0.5-6A 65 3/4

贵公司承认印 Approal slgnatures

料 号/Part No.	签　章/Signatures

Send us a copy of reference, thank you!

日期 Date:

地址： 浙江乐清虹桥镇信岙工业区
Add：Xianyangchen Industry Zone Hongqiao Yueqing Zhejiang
电话/Tel： 0769-81208309
东莞办销售总监：周贤招(周总)13798508102
Http://www.cnbozhong.com
Alibaba：Http://dezhimei.cn.alibaba.com

拟制/Drawn	宋元隆
审核/Check	赵晓峰
批准/Approved	陈乐峰

浙江博众电气有限公司 工程部







构造				
NO.	项目	规格		备注
1	绝缘薄膜	印字20624	43um	60V 80C
		空白膜	43um	
2	补强板	蓝色	225um	PET
3	导体 镀锡	厚度	0.035	±0.005
		宽度	0.3	±0.03
4	导体镀层	电镀	锡Sn	≥40u"
		电镀		

尺寸			
导体芯数量	N	6	
间距	P	0.5	±0.05
总间距	Pt	2.5	±0.08
总宽度	W	3.5	±0.08
边缘宽度	M	0.5	±0.08
总长度	L	65	±1.5
插接厚度	T1	0.3	±0.05
线身厚度	T2	0.12	±0.03
线口倾斜度	A		≤0.3
冲孔倾斜度	B		≤0.5
线口裸铜长度	S1/S2	3/3	±0.05
补强板长度	B1/B2	4/4	±1

辅助清单			
NO.	项目	规格	数量
1			
2			
3			

注意事项

1. 形体图像仅供关系对照，一切以数据表规格为准。

1.保质期：镀金为12个月；镀锡为6个月。

2.储存环境：温度0℃~38℃；湿度20%~70%RH。

规格型号:	0.5-6A 65 3/4		
客户料号:	A.01.000060-R0535	客户型号:	
版本	变更内容		日期
A/O	新制作		2025/02/13

浙江博众电气有限公司

名称:	FFC软排线	图号:	BZ2025021301	绘图:	朱元隆
比例:	FIT	单位:	毫米(mm)	审核:	赵晓峰
视觉:		页码:	第一页(共1页)	核准:	陈乐峰