




TOP VIEW




LEFT SIDE VIEW




FRONT VIEW




RIGHT SIDE VIEW



BACK VIEW



BOTTOM VIEW



MATERIAL:

HOUSING : PBT,UL94V-0,BLACK.
TERMINALS BRACKET: PBT,UL94V-0,BLACK.
SHIELD: C2680,T=0.20MM,NICKEL PLATING ON ALL AREA.
TERMINAL: PHOSPHOR BRONZE C5210,T=0.35MM,
6U" GOLD PLATING ON CONTACT AREA.

MECHANICAL:

DURABILITY : 750 CYCLES MIN.
MATING FORCE : 23N MAX.
OPERATING TEMPERATURE: -40°C~+85°C.
STORAGE TEMPERATURE: -40°C~+85°C.
ALL CRITICAL DIMENSIONS WITH "*"


Ordering Information

HC 61 * * ** A- M898 - A

Type LED Color EMI Ports 产品序号
01=卧式插座 01=红 01=无源 1=10口
02=立式插座 02=绿 02=有源 02=10口
03=卧式贴片 03=黄 03=有源 03=10口
04=立式贴片 04=蓝 04=有源 04=10口


			GENERAL TOLERANCE	制 图 DRAWING	深圳市华灿天禄电子有限公司 ShenzhenhuacantianluELECTRONICS CO.,LTD				
			DIM TOL	审 核 CHECK					
			X.X ±0.30	批 准 APPROVAL	产品名称 TITLE	网络插座 (插件 带灯带弹 TAB-DOWN 1X1 10/100BASE)	版 本 REV.	A	
1	初版发行		X.XX ±0.20	比 例 SCALE	产品料号 PART NO.	HC612701A-M898-A	单 位 UNITS	mm	
			X.XXX ±0.10	投 影 Projection	材 料 MATERIAL		页 次 SHEET	1/4	
序号 No.	变更内容 MODIFY CONTENT	日 期 MODIFY DATE	Angle ±3.0°						

RECOMMENDED PANEL CUTOUT (REFERENCE ONLY) :



UNIT: MM / INCH
TOLERANCES: ± 0.10 / 0.004
REFERENCE ONLY


KEEP-OUT AREA (COMPONENT SIDE VIEW) :



PLUG-IN SIDE

UNIT: MM / INCH
TOLERANCES: ± 0.10 / 0.004

			GENE RL TOL E RANCE	制 图 DRAWING	深圳市华灿天禄电子有限公司 ShenzhenhuacantianluELECTRONICS CO.,LTD			
			DIM TOL	审 核 CHECK				
			X. X ± 0.30	批 准 APPROVAL	产品名称 TITLE	网络插座 (插件 带灯带弹 TAB-DOWN 1X1 10/100BASE)	版 本 REV.	A
1	初版发行		X. XX ± 0.20	比 例 SCALE	产品料号 PART NO.	HC612701A-M898-A	单 位 UNITS	mm
序号 No.	变更内容 MODIFY CONTENT	日 期 MODIFY DATE	X. XXX ± 0.10	投 影 Projection	材 料 MATERIAL		页 次 SHEET	2/4
			Angle $\pm 3.0^\circ$					



Electrical:


- Turn ratio: 1~2: J1~J2=1CT:1CT(±2%).
3~6: J3~J6=1CT:1CT(±2%).
- OCL: 350uH Min.at 100KHz 100mV 8mA DC.
- Insertion Loss: -1.0 dB Max 1~100MHz.
- Return loss: -20dB Min 1~10MHz;
-16dB Min 10~30MHz.
-12dB Min 30~60MHz.
-10dB Min 60~80MHz.
- Cross talk: -40dB Min 1~30MHz;
-35dB Min 30~60MHz;
-30dB Min 60~100MHz;
- CMR: -30dB Min 1~100MHz;
- Hi-Pot: 1500V AC & 2250V DC
6S 1mA PRI TO SEC

LED Specification

Standard LED Color	LED Wavelength	Foward(A)	Foward(V)
Green	568nm	20mA	1.85-2.45V
Yellow	585nm	20mA	1.7-2.2V

			GENE RL TOL E RANCE	制 图 DRAWING		深圳市华灿天禄电子有限公司 ShenzhenhuacantianluELECTRONICS CO.,LTD			
			DIM TOL	审 核 CHECK					
			X. X ±0.30	批 准 APPROVAL		产 品 名 称 TITLE	网 络 插 座 (插 件 带 灯 带 弹 TAB-DOWN 1X1 10/100BASE)	版 本 REV.	A
1	初版发行		X. XX ±0.20	比 例 SCALE		产 品 料 号 PART NO.	HC612701A-M898-A	单 位 UNITS	mm
序 号 No.	变 更 内 容 MODIFY CONTENT	日 期 MODIFY DATE	X. XXX ±0.10	投 影 Projection		材 料 MATERIAL		页 次 SHEET	3/4
			Angle ±3.0°						

PROFILE OF WAVE SOLDER



A.Preheating B.Soldering C.Gradual Cooling
Tip temperature:260±5°C.
Tip temperature time:5Sec Max.
Tip melting point of Sn96.5/Ag3/Cu0.5:217°C.

Remarks: after wave soldering, the plastic positioning columns of the product which under the PCB will be slightly melted, but it won't affect its function.

			GENE RL TOL E RANCE		制 图 DRAWING	深圳市华灿天禄电子有限公司 ShenzhenhuacantianluELECTRONICS CO.,LTD			
			DIM	TOL	审 核 CHECK				
			X. X	±0.30	批 准 APPROVAL	产 品 名 称 TITLE	网 络 插 座 (插 件 带 灯 带 弹 TAB-DOWN 1X1 10/100BASE)	版 本 REV.	A
1	初版发行		X. XX	±0.20	比 例 SCALE	产 品 料 号 PART NO.	HC612701A-M898-A	单 位 UNITS	mm
序号 No.	变 更 内 容 MODIFY CONTENT	日 期 MODIFY DATE	X. XXX	±0.10	投 影 Projection	材 料 MATERIAL		页 次 SHEET	4/4
			Angle	±3.0°					