





RoHS

MAPX	MODIFICATION	DRW	DATE



Type C SOLDER TAIL
焊线式
特性: Specifications
电器 Electrical:
接触阻抗: 初始最大不超过40mΩ Max, 测试后变化值不超过10mΩ Max
耐电压: AC200V 60S/MIN, 0.5mA Max; DC500V, 60S/MIN, 100ΩMax
绝缘阻抗: 100M ohms MIN
材料: Matorial:
塑胶: UL 94V-0 LCP料高温塑胶
主体: LCP料黑色耐高温塑胶
护套: LCP料黑色耐高温塑胶
端子: C7025 T=0.15MM .
外壳: 不锈钢316L.
卡勾: 不锈钢301.
电镀规格:
端子: 半金锡, 接触点镀金1u", 焊线处镀锡40-80u".
外壳: 镀镍盐雾24H (备注: 可依客户 要求电镀外壳)
卡钩: 前镍后锡
环保要求: ROHS, REACH标准.
包装方式: PE袋1000PCS/袋包装

USB TYPE C 接线示意图	
PIN A1、A12、B1、B12、SHELL	GND
PIN A4、A9、B4、B9	VCC
PIN A5	
PIN A6	D+
PIN A7	D-
R1=56K ±10% R2=56K ±10% 预留C1 C2	

产品图 PRODUCT CHART DWG		深圳市精拓金电子有限公司 Shenzhen Jing Tuo Jin Electronics Co., Ltd.							
公差一览表 TOLERANCE UNLESS OTHERWISE		单位 UNITS	MM	制图 DRAWING	L-S-S	产品料号 PRODUCT PART NO.	918-248M2027W42005		
X.	±0.35	X.	±5.°	比例 SCALE	1:1	审核 CHKD	G-Z-F	产品名称 PRODUCT NO.	TYPE-C3.1公头16.5拉伸款 四焊盘16PIN/LCP黑胶56K双电阻
.X	±0.30	.X	±2.°	日期 DATE	2021-03-10	核准 APPD	黄国荣	角法 VIEW	⊕ ⊖
.XX	±0.25	.XX	±1.°					版本 VER	AO
.XXX	±0.05	.XXX	±0.5°						