








REV.	ECN NO OR DESCRIPTION	REVISED	DATE



主要技术规格:

1. 额 定 值: 50mA DC12V
2. 接触电阻: $\leq 50\text{m}\Omega$
3. 操 作 力: $250\pm 40\text{gf}$
4. 行 程: $0.25\pm 0.1\text{mm}$
5. 绝缘电阻: $\geq 100\text{M}\Omega$
6. 抗电强度: 250V 50HZ 1Min.
7. 寿 命: 100,000 Cycles



PCB. 焊接图

5	引脚、触点	黄铜	1	镀银
4	基座	PPA	1	耐温280℃（黑色）
3	簧片	不锈钢	1	覆银
2	盖板	冷轧钢	1	/
1	按钮	PPA	1	耐温280℃（黑色）
序号	零件名称	材料规格	数量	备注

UNLESS OTHERWISE
SPECIFIED TOLERANCES

DECIMALS: ANGLES:
X :±0.25 X :±2°
X.X :±0.20 X.X :±1°
X.XX :±0.15



东莞市汉博电子科技有限公司
DONGGUAN HANBO TECHNOLOGY CO., LTD

TITLE	TACTILE SWITCH			
DWN	xiong	PART NO. TS-KG02S		
CHKD	lee	SCALE:1:1	UNIT: mm	
APVD	wang	SIZE: A4	SHEET:10F 1	REV: A4

CUSTOMER COPY