



每批次需做成品首件确认

REVISION	DESCRIPTION	DATE	DRAFTER
A0	FIRST RELEASE	22. 05. 25	XIU HE
A1	变更包装方式	22. 06. 14	S. He

不用打胶



技术要求:

1. 电气特性：使用矢量网络分析仪100%测试（转接头校准后测试）；700M—1.2G比对波形。
特性阻抗:50Ω；适用频率范围:824~960MHz；
2. 尺寸检验：[*]为FAI检测项目；*为重点检测项目；■为CPK管制项目。
3. 外观检验：目视全检。产品表面不得有刮伤、破损和脏污；镀层色泽光亮均匀，不能有溢胶，不得有氧化。
4. 包装规范：25PCS/小袋，50PCS/中袋 
5. 环保要求：产品及其使用之物料皆需要符合RoHS要求。

3	2SBKG4100	迷你天线杆套ØD8.0*ØL22mm TPPE灰色	1	---
2	2YT110	弹簧, 天线振子, 黄铜材质	1	---
1	2LC15PM012	SMA公头公针 FOR ANTENNA H8.0*Ø15.8*ØD2.70mm	1	---
No.	PART NUMBER	PART NAME & DESCRIPTION	Q' TY	REMARKS

GENERAL TOLERANCE: LINEAR:		HJ-Tech 东莞市皇捷通讯科技有限公司						
X	±2.00	FILE NAME:	TITLE:					
X. X	±0.50	产品图	射频频天线组件					
X. XX	±0.05	ENG/DATE:	960HMz迷你外置天线, 180度SMA公头公针					
X. XXX	±0.01	XIU HE/21.11.22						
ANGLE:		CHE/DATE:	P/N:					
X°	±4.00°	.	3D6601GY00-001					
X. X°	±3.00°							
X. XX°	±2.00°							
X. XXX°	±1.00°		APP/DATE:	UNIT:		SCALE:	REVISION:	SHEET:
			.	mm		1:1	A0	1/1

COMPLIANCE WITH THE REQUIREMENT: ☒RoHS; ☐HF; ☐SONY SS-00259; ☐OTHERS
*NO USING ESTRICTED AND BANNED SUBSTANCE

H529