




每批次需做成品首件确认



- 技术要求:
- 电气特性: 使用矢量网络分析仪100%测试 (700MHz-3GHz对比波形)。特性阻抗:50Ω; 适用频率范围:824-960MHz; 1710-1990MHz;2110-2690MHz;
 - 尺寸检验: [*]为FAI检测项目; *为重点检测项目; ■为CPK管制项目。
 - 外观检验: 目视全检。产品表面不得有刮伤、破损、脏污、异色与色差。
 - 包装规范: 50PCS/袋, 700PCS/箱 (35*35*12CM)。
 - 环保要求: 产品及其使用之物料皆需要符合RoHS要求。



裁线图

RG178, 银锡线, 透明棕色

COMPLIANCE WITH THE REQUIREMENT: ■RoHS; □HF; □SONY SS-00259; □OTHERS
*NO USING ESTRICTED AND BANNED SUBSTANCE

H377

9	2LC15S-401	硅胶圈, Ø9.6*Ø1.8*Ø6.0, 0型, 黑色	1	---
8	2SBKD34N2	下固定座, Ø9.40*L19.7*Ø6.85, PC, 黑色	1	---
7	2SBKU30N1	上固定座, Ø10.00*L20.90, PC, 黑色	1	---
6	2SBKG0400	杆套, 10.00*L104.00, TPEE, 黑色	1	---
5	2YP092	PCB, 双面板, 47.70*5.00*1.0mm, 表面OSP处理	1	---
4	2YG011	OD5.0*L23.0mm, 材质黄铜, 平头拉伸管	1	---
3	2LC15PM804-5	SMA 公针OD:1.5*L10.2mm, 镀金2u''	1	---
2	2LC15PM808-8	SMA公头, 塑胶外壳, 黑色, 小孔	1	---
1	2C5R17811BN1	RG178同轴电缆, 银锡线, 透明棕色	1	依裁线图裁线
No.	PART NUMBER	PART NAME & DESCRIPTION	Q' TY	REMARKS

GENERAL TOLERANCE:

LINEAR:

X ±0.20
X.X ±0.15
X.XX ±0.05
X.XXX ±0.01

ANGLE:

X° ±4.00°
X.X° ±3.00°
X.XX° ±2.00°
X.XXX° ±1.00°

HJ-Tech

东莞市皇捷通讯科技有限公司

FILE NAME: 产品图

ENG/DATE: Xiu He/22.05.27

CHE/DATE:

APP/DATE:

TITLE: 射频天线组件
直连式外置天线, CD417黑色, 铜管+PCB, SMA公头公针,
上固刻字 "4G", (RF2011053)

P/N: 3D0402BK02-003

UNIT: mm

SCALE: 1:1

REVISION: A0

SHEET: 1/1