


1		2		3		4		5		6		7		8		
										REVISION	DESCRIPTION		DATE	DRAFTER		
										A0	首次发行		20. 10. 30	S. He		
A																A
B																B
C																C
D																D
E																E
F																F
G	技术要求: 1 电气特性: 特性阻抗:50Ω; 适用频率范围:DC-6GHz; 2 断短路与高压测试: 100%使用线材综合测试仪测试。 测试条件: 断短路判定值:2kΩ; 直流导通电阻:最大2.00Ω; 绝缘电阻:DC 300V, 0.05秒, 50MΩ。 3 尺寸检验: [*]为FAI检测项目; *为重点检测项目; ■为CPK管制项目。 4 外观检验: 目视全检。产品表面不得有刮伤、破损和脏污; 镀层色泽光亮均匀, 不得有氧化。 5 包装规范: 25 PCS/扎, 4扎/100PCS/包, 配件单独包装放于纸箱内最上层。 6 环保要求: 产品及其使用之物料皆需要符合RoHS要求。															G
H	COMPLIANCE WITH THE REQUIREMENT: ■RoHS; □HF; □SONY SS-00259; □OTHERS *NO USING ESTRICTED AND BANNED SUBSTANCE H340															H
1		2		3		4		5		6		7		8		

4	2TA035BK1-015	OD:3.5*L15.0mm, 无卤阻燃, 125H2普通型, 黑色	1	---
3	2LM10P180111	MHF I PLUG FOR OD1.80 CABLE	1	---
2	2LC08SF004	BNC JACK FOR RG316 CABLE, OD:12.5*L31.75mm,	1	配硅胶圈, 华司, 2.0螺母
1	2C5R17813BN1	RG178透明棕双银线-50 OHM	1	---
No.	PART NUMBER	PART NAME & DESCRIPTION	Q' TY	REMARKS
GENERAL TOLERANCE:		HJ-Tech 东莞市皇捷通讯科技有限公司		
LINEAR:		FILE NAME: 产品图	TITLE: 射频天线连接器组件	
X ±2.00		ENG/DATE: S. He/20. 10. 30	RF CABLE, RG178透明棕双银线, P1端铆接焊BNC JACK, P2端铆接MHF, 裁线长406mm	
X.X ±1.00		CHE/DATE:	P/N: 3C0619C14-002	
X.XX ±0.20		APP/DATE:	UNIT: mm	SCALE: 1:1
X.XXX ±0.05			⊕ ⊖	REVISION: A0
ANGLE:				SHEET: 1/1
X° ±4.00°				
X.X° ±3.00°				
X.XX° ±2.00°				
X.XXX° ±1.00°				

4	2TA035BK1-015	OD:3.5*L15.0mm, 无卤阻燃, 125H2普通型, 黑色	1	---
3	2LM10P180111	MHF I PLUG FOR OD1.80 CABLE	1	---
2	2LC08SF004	BNC JACK FOR RG316 CABLE, OD:12.5*L31.75mm,	1	配硅胶圈, 华司, 2.0螺母
1	2C5R17813BN1	RG178透明棕双银线-50 OHM	1	---
No.	PART NUMBER	PART NAME & DESCRIPTION	Q' TY	REMARKS
GENERAL TOLERANCE: LINEAR: X ±2.00 X.X ±1.00 X.XX ±0.20 X.XXX ±0.05 ANGLE: X° ±4.00° X.X° ±3.00° X.XX° ±2.00° X.XXX° ±1.00°		HJ-Tech 东莞市皇捷通讯科技有限公司		
FILE NAME: 产品图		TITLE: 射频天线连接器组件		
ENG/DATE: S. He/20. 10. 30		RF CABLE, RG178透明棕双银线, P1端铆接焊BNC JACK, P2端铆接MHF, 裁线长406mm		
CHE/DATE:		P/N: 3C0619C14-002		
APP/DATE:		UNIT: mm	SCALE: 1:1	REVISION: A0
		⊗ ⊞		SHEET: 1/1