




REV.	RELEASE AND CHANGE SUMMARY	DATE
A	首次发行	2024.05.07
B	增加泡棉	2024.07.03
C	SMA增加倒钩,SMA端取消打胶	2024.08.26
D	SMA取消倒钩,SMA端点速干胶固定	2025.01.15

5	2MH048	泡棉: L15.00*W6.00*T1.00,EVA+单面背胶	1
4	2YP243	PCB: L31.20*W11.00*T0.80,双面板,FR-4,表面黑油阻	1
3	2LC15PF002	SMA主体: Ø8.60*L14.60,公头母针,黄铜,主体镀镍,母针镀金	1
2	2SBKG5404	天线外壳: Ø13.50*L23.00,ABS,黑色	1
1	2SBKG5403	天线外壳: Ø13.50*L28.50,ABS,黑色	1
No.	PART NUMBER	PART NAME AND DESCRIPTION	Q'TY

BOM 物料清单						
GENERAL TOLERANCE: UNLESS OTHERWISE SPECIFIED LINEAR: 0.5 < L ≤ 6 ± 0.05 6 < L ≤ 30 ± 0.10 30 < L ≤ 120 ± 0.20 ANGULAR: 0 < L ≤ 10 ± 1°30' 10 < L ≤ 50 ± 1°00' 50 < L ≤ 120 ± 0°30'		FILE TYPE: 产品图	Dongguan HUANGJIE Communication Technology Co., Ltd. 东莞市皇捷通讯科技有限公司			
		DRA./DATE: S.He 24.05.07	TITLE: 射频天线组件 WiFi双频短天线,外壳黑色,PCB结构, SMA公头母针,Ø13.50*L44.50mm			
		CHE./DATE:	CODE: 3D5401BK00-001			
		APP./DATE:	FILE FORM: HJ-QR-E-03 22.09.01		SIZE: A4	UNIT: mm
			PRO.: 3rd	SCALE: 1:1	PAGE: 1/1	

技术要求:

- 1 装配要求: 天线外壳装入SMA公头后点速干胶固定。△
- 2 电气特性: 使用矢量网络分析仪100%测试。
特性阻抗: 50Ω; 工作频段:2.4GHz-2.5GHz, 5.15GHz-5.85GHz; 驻波比: 2.0 MAX.。
- 3 尺寸检验: [∗],FAI首件工艺检验项目; ◆,QIP重点检验项目; ★,CPK制程管制项目。
- 4 外观检验: 目视全检。产品表面不得有刮伤、破损和脏污;镀层色泽光亮均匀,不得有氧化。
- 5 包装规范: 50pcs/袋。
- 6 环保要求: 制品及生产制程中所有使用到的物料皆须满足欧盟RoHS指令要求。