




连接器 > 端子 > 连接器端子



端子类型: 插针
端子接触部电镀材料: 锡 (Sn)
导线端子端接区域电镀材料: 预镀锡
工作电压: 600 VAC
壳体內的端子定位力: 带有

产品特性

产品类型特性

分离式电线类型	绞线
---------	----

电气特征

工作电压	600 VAC
------	---------

接触件特性

端子方向	直式
接合插针直径	2.13 mm[.084 in]
导线端子端接区域电镀材料表面涂层	哑光
端子类型	插针
端子接触部电镀材料	锡 (Sn)
导线端子端接区域电镀材料	预镀锡
壳体內的端子定位力	带有
端子基材	黄铜
端子额定电流（最大值）	19 A

端接特性



线缆端接方法	压接
产品端接到	线缆

机械附件

带导线绝缘	不带
壳体內的端子定位器类型	锁定枪

尺寸

兼容的绝缘直径范围	1.52 – 3.3 mm[.06 – .13 in]
线径	.5 – 2 mm²

使用环境

工组温度范围	-55 – 105 °C[-67 – 221 °F]
--------	----------------------------

操作/应用

电路应用	电源
------	----

行业标准

与机构/标准产品兼容	CSA, UL, VDE
------------	--------------

包装特性

封装数量	1000
封装方法	Bag

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>









欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2024年6月（241） SVHC候选清单的声明更新至: 2024年6月（241） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明



此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

 TE 产品编号 1-794762-6 12P UMNL CAP HSG,PAN MNT,BLUE	 TE 产品编号 1-794762-5 12P UMNL CAP HSG,PAN MNT, GREEN	 TE 产品编号 1-794762-3 12P UMNL CAP HSG,PAN MNT, ORANGE	 TE 产品编号 1-794761-5 09P UMNL CAP HSG,P/MT,V0, GREEN
 TE 产品编号 1-480710-1 15P UMNL PLUG HSG BRN	 TE 产品编号 1-794761-4 09P UMNL CAP HSG,P/MT,V0, YELLOW	 TE 产品编号 1-350766-8 03P UMNL V0 PLUG HSG GRAY	 TE 产品编号 1-480704-9 06P UMNL PLUG HSG BLK
 TE 产品编号 1-350777-3 02P UMNL V0 PLUG HSG ORANGE	 TE 产品编号 1-350720-9 09P UMNL V0 PLUG HSG BLACK	 TE 产品编号 1-480698-1 02P UMNL PLUG HSG BRN	 TE 产品编号 1-480764-0 05P UMNL CAP HSG NATL
 TE 产品编号 1-794761-1 09P UMNL CAP HSG,P/MT,V0, BROWN	 TE 产品编号 1-480709-2 12P UMNL CAP HSG RED	 TE 产品编号 1-480702-2 04P UMNL PLUG HSG RED	 TE 产品编号 1-480703-1 04P UMNL CAP HSG BRN



TE 产品编号 1-480701-1
03P UMNL CAP HSG BRN

TE 产品编号 1-480708-4
12P UMNL PLUG HSG YELL

TE 产品编号 1-350777-4
02P UMNL V0 PLUG HSG YELLOW

TE 产品编号 1-480700-8
03P UMNL PLUG HSG GRY

该系列中的其他产品 | 通用 MATE-N-LOK

圆形电源连接器(2)

标准圆形连接器(1)

电源端子(208)

矩形电源连接器(651)

连接器硬件(12)

连接器端子(208)

客户还购买了

TE 产品编号6-103669-3
14 MTE HDR SRST LATCH W/HLDWN

TE 产品编号350766-1
03P UMNL PLUG HSG

TE 产品编号640715-1
06P UMNL STR/REL

TE 产品编号1625966-3
HSA10 10K 5%

TE 产品编号350779-1
04P UMNL PLUG HSG

TE 产品编号T4043014041-000
M8.FMLE.PNLFRONT.4POS.STRPCB

TE 产品编号1-480701-0
03P UMNL CAP HSG NATL

TE 产品编号1-480704-0
06P UMNL PLUG HSG NATL



TE 产品编号350767-1
03P UMNLCAP HSG V0



TE 产品编号E4100402BGM
E4100402BGM=RELAY

文档

产品图纸

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_350547-1_H.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_350547-1_H.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_350547-1_H.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

SOFT_SHELL_PIN_SOCKET_CONNECTORS_STANDARD_DENSITY

英文版本

产品规格

工程报告

英文版本

使用说明书

使用说明书 (美国)

英文版本

使用说明书 (美国)

英文版本